




Philips  
Беспроводной телефон

Дисплей 1,6", подсветка  
янтарного цвета



D1401B

## Чем проще, тем лучше

Беспроводной телефон Philips D140 оснащен всеми необходимыми функциями. Просто подключите его к сети — и можно приступать к совершению звонков. Наличие порта micro-USB позволяет подключать телефон D140 к внешнему аккумулятору, поэтому вы будете оставаться на связи даже при отключении электроэнергии.

### Простой и приятный

- Невероятное удобство и простота настройки
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Меню переведено на несколько языков
- Легкочитаемый дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой
- Одной зарядки достаточно для 10 часов в режиме разговора
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента\*
- Оставайтесь на связи даже во время отключения электроэнергии благодаря внешнему аккумулятору micro-USB

### Кристалльно чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Автоматический контроль громкости компенсирует нежелательные изменения громкости
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса


**PHILIPS**

Беспроводной телефон  
Дисплей 1,6", подсветка янтарного цвета

D1401B/51

## Особенности

### Дисплей 4,1 см (1,6")



Легкочитаемый дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой

### Усовершенствованная проверка звука


Мы проверяем качество звучания телефонов DECT тем же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы с точностью воссоздаем естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерять и совершенствовать настройки для диапазона частот, искажений и общего слухового восприятия в целях идеального воспроизведения голоса.

### Автоматический контроль громкости



Автоматический контроль громкости компенсирует изменения звукового сигнала, которые могут быть вызваны большим расстоянием, уровнем сигнала или телефоном вызывающего абонента, для неизменного уровня звучания. Уменьшение уровня звука для мощных сигналов и увеличение уровня звука для слабых сигналов обеспечивает бесперебойный разговор без нежелательного изменения громкости звука.

### Простая настройка



Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

### С заботой об окружающей среде



Телефоны Philips отличаются экономичным энергопотреблением, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

### Меню на разных языках



Легкая установка, навигация и управление благодаря интуитивно понятному меню на разных языках.

### Нескользящее покрытие



Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

### Оптимизированное расположение антенны



Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

### Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

# Характеристики

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, Определитель номера\*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Блокировка клавиатуры: Да
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Количество кнопок: 20
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- До 10 часов работы в режиме разговора: Да ч
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Длина телефонного провода: 1,5 м
- Длина шнура питания: 1,5 м
- Ассортимент: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Треугольный рисунок
- До 200 часов работы в режиме ожидания: Да

## Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 стандартных
- Звук высокого качества: Да

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Тип дисплея: 12 символов (буквенно-цифровых) + фиксированные значки

- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Янтарный

## Объем памяти

- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей

## Питание

- Емкость аккумулятора: 300 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да: Да

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP

## Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Укладка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,4 x 13,5 x 5,9 см
- Вес брутто: 0,363 кг
- Вес нетто: 0,287 кг
- Вес упаковки: 0,076 кг
- EAN: 48 95185 62895 0

## Зарядка через USB

- Да: Да



Дата выпуска 2017-05-30

Версия: 1.1.3

12 NC: 8670 001 44692  
EAN: 48 95185 62895 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.