

Philips
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Répondeur 25 min
Écran 1,6", rétroéclairage bleu

D1461WG



En toute simplicité

Le téléphone fixe sans fil Philips D146 comprend un répondeur intégré et un haut-parleur offrant un son d'excellente qualité. Et comme il permet une charge micro-USB, le D146 peut être alimenté par un chargeur autonome, pour ne pas laisser les coupures de courant vous interrompre.

Simplissime

- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Menu disponible en plusieurs langues
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage
- Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
- Restez connecté en cas de coupure de courant grâce à un chargeur autonome micro-USB

Son limpide

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

PHILIPS

Points forts

Écran de 4,1 cm (1,6")



Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage

Tests acoustiques avancés

Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs en acoustique de mesurer et d'ajuster les éléments du son tels que la fréquence de réponse, la distorsion et la perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite.

Contrôle automatique du volume




Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

Affichage de l'identité de l'appelant*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable



Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

Produit éco-responsable



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

Menu disponible dans les langues locales



Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.

Prise en main facile



L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

Disposition optimisée de l'antenne



Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Caractéristiques

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Nombre de touches: 20
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,5 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Prise en main facile: Design triangulaire
- Jusqu'à 200 h en veille
- Haut-parleur pour fonction mains libres

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Type d'affichage: 12 chiffres (alphanumériques) + icônes
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Bleu

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 25 min
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Contrôle du répondeur: depuis le combiné

Capacité mémoire

- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Entrées du journal des appels: 20 entrées

Alimentation

- Capacité de la batterie: 300 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consommation électrique: < 0,75 W

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau

- Compatible: GAP

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Poids brut: 0,299 kg
- Poids net: 0,223 kg
- Poids à vide: 0,076 kg
- EAN: 48 95185 63192 9

Charge via USB

- Oui



Date de publication
2019-06-07

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 001 49588
EAN: 48 95185 63192 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.