

Philips
Бездротовий телефон

1,6-дюймовий дисплей / жовта
підсвітка



D1601W

Що простіше, то краще

Бездротовий телефон Philips D160 має новий і захоплюючий вигляд та розумні й важливі функції. Відмінне відтворення звуку та інтуїтивні функції – просто під'єднайте його і відтворюйте усі розмови із чудовою чіткістю та легкістю.

Гарний та простий

- Оптимальна зручність завдяки легкому налаштуванню
- Текстурована задня кришка для міцного тримання
- Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою
- До 10 годин розмови після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить*

Надчіткий звук

- Параметричний еквайзер забезпечує чіткий звук
- Автоматичне регулювання гучності корегує небажані варіації гучності
- Оптимізоване розташування антени для чудового прийому в будь-якій кімнаті
- Вдосконалена перевірка та налаштування звуку для відмінної якості звучання голосу


Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання та споживання енергії

PHILIPS

Основні особливості

Дисплей 4,1 см (1,6 дюйма)




Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою

Визначення номера абонента*




Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

Просте налаштування



Неперевершена зручність завдяки простому налаштуванню. Спрощене встановлення – виріб із функцією Plug & Play

Неслизька поверхня



Задня частина трубки має спеціальну текстуру для більшої зручності та кращого тримання.

Час розмови – до 10 годин

До 10 годин розмови після одного заряджання

Вдосконалена перевірка звуку

Ми перевіряємо якість звуку своїх телефонів DECT так само, як це роблять виробники найсучасніших навушників.

Використовуючи вдосконалений імітатор вуха, ми з точністю відтворюємо слух людини. Це допомагає нашим інженерам-акустикам визначити і точно налаштувати, наприклад, частотну характеристику, спотворення та загальне слухове сприйняття для ідеального відтворення голосу.

Автоматичне регулювання гучності



Функція автоматичного регулювання гучності корегує варіації звукового сигналу, які можуть бути спричинені відстанню, потужністю сигналу або телефоном абонента, – те, що Ви чуєте, не змінюється. Завдяки зменшенню підсилення звукових частот для сильних сигналів та збільшенню його для слабких можна насолоджуватися плавною розмовою без небажаних варіацій гучності звуку.

Дружній до довкілля виріб



LOW radiation and power consumption


Телефони Philips заощаджують енергію і безпечні для довкілля.

Оптимізоване розташування антени



Наше оптимізоване розташування антени забезпечує потужний та стабільний прийом у домі, навіть у місцях із ускладненою бездротовою передачею сигналу. Тепер можна телефонувати в будь-якому місці і насолоджуватися довгою, безперервною розмовою навіть під час переміщення по дому.

Параметричний еквайзер



Для обробки цифрового звуку наші телефони використовують параметричний еквайзер, що точно налаштовує звукову відповідь до призначеної лінійної кривої амплітудно-частотної характеристики, забезпечуючи чітке відтворення кожної розмови.

Специфікації

Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Відображення дати/часу
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 10 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,5 м
- Довжина шнура живлення: 1,5 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Неслизька поверхня: Трикутний візерунок
- Час очікування: до 200 годин

Звук

- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 стандартних
- HQ-Sound

Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,1 см / 1,6 дюйма

- Тип дисплея: 12 цифр (буквено-цифрові символи) + піктограми
- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Жовтий

Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 10 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 20 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції

Потужність

- Ємність батареї: 300 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна AAA
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц
- Споживання енергії: < 0,7 Вт

Безпека

- Кодування передачі: так

Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Код EAN: 48 95229 10535 5



Дата випуску 2022-06-23

Версія: 4.0.1

12 NC: 8670 001 64932
EAN: 48 95229 10535 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.