

Philips  
Téléphone fixe sans fil

Écran 1,6", rétroéclairage ambre  
2 combinés

**D1602B**



## En toute simplicité

Arborant un design original et séduisant, le téléphone fixe sans fil Philips D160 offre des fonctions intelligentes et essentielles. Grâce à ses fonctions intuitives et à son excellente qualité sonore, il vous suffit de le brancher pour profiter de conversations parfaitement claires, en toute simplicité.

### Simplissime

- Un réglage simple pour un confort absolu
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage
- Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle\*

### Son limpide

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection


### Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

**PHILIPS**

## Points forts

### Écran de 4,1 cm (1,6")




Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage

### Tests acoustiques avancés

Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs en acoustique de mesurer et d'ajuster les éléments du son tels que la fréquence de réponse, la distorsion et la perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite.

### Contrôle automatique du volume




Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

### Affichage de l'identité de l'appelant\*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

### Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable




Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

### Produit éco-responsable



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

### Prise en main facile




L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

### Disposition optimisée de l'antenne



Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

### Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation

Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge

# Caractéristiques

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Nombre de touches: 20
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,5 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Prise en main facile: Design triangulaire
- Jusqu'à 200 h en veille

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard
- Son HQ

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"

- Type d'affichage: 12 chiffres (alphanumériques) + icônes
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Ambre

## Capacité mémoire

- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de reconstitution: 10 derniers numéros
- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

## Alimentation

- Capacité de la batterie: 300 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP

## Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Poids brut: 0,5782 kg
- Poids net: 0,4794 kg
- Poids à vide: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 10102 9



Date de publication  
2019-10-09

Version: 6.3.3

12 NC: 8670 001 61649  
EAN: 48 95229 10102 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.