



Philips  
Trådløs telefon

1,6" display/blå  
baggrundsbelysning  
Håndsættelefonhøjtaler

D1611B



## Gør det enkelt

Den trådløse Philips D161-telefon er udstyret med vigtige funktioner i et nyt og spændende design. Med den håndfri funktion, fremragende lydgengivning og "plug & play" er alle dine samtaler klare og tydelige.

### Helt enkelt

- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Struktur på bagsiden giver skridsikket greb
- Menu på flere lokale sprog
- Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer\*
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning

### Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet


### Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Automatisk lydstyrkekontrol




Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

### Vis nummer\*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

### Nem opsætning



Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

### Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

### Håndsættelefonhøjttaler




Håndfri brug med den indbyggede højttaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

### Menu på lokale sprog



Nyd nem opsætning, navigation og betjening med brugervenlig menu, der findes på lokalsproget.

### Skridsikkert greb



Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

### Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

### Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

### Op til 10 timers taletid

Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning

# Specifikationer

## Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på\*, Vis nummer\*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Taster: 20
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Op til 10 timers taletid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,5 m
- Netlednings længde: 1,5 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Skridsikket greb: Trekantet mønster
- Op til 200 timers standby-tid

## Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 standard
- HQ-lyd

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde

- ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Blå

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

## Strøm

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,7 W

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

## Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Nettovægt: 0,268 kg
- Bruttovægt: 0,351 kg
- Taravægt: 0,083 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- EAN: 48 95229 10106 7



Udgivelsesdato  
2022-06-05

Version: 5.4.4

12 NC: 8670 001 61661  
EAN: 48 95229 10106 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.