

Philips
Беспроводной телефон

Дисплей 1,8", подсветка белого
цвета

Громкая связь на трубке

D2301B



Максимум впечатлений

Стильный беспроводной телефон Philips D230 с эргономичной конструкцией обеспечивает превосходное качество звука HQ Sound, а также он оснащен большим четким дисплеем.

Оцените интеллектуальные настройки конфиденциальности, великолепный звук и удобство использования в режиме громкой связи.

Простой и приятный

- Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета
- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
- Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов и запрет звонка
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*

Кристально чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

С заботой об окружающей среде

- Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

PHILIPS

Беспроводной телефон
Дисплей 1,8", подсветка белого цвета Громкая связь на трубке

D2301B/51

Особенности

Дисплей 4,6 см (1,8")

Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета

Усовершенствованная проверка звука

Мы проверяем качество звучания телефонов DECT тем же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы с точностью воссоздаем естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерять и совершенствовать настройки для диапазона частот, искажений и общего слухового восприятия в целях идеального воспроизведения голоса.

АОН / определитель номера*



Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Нескользящее покрытие



Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

Оптимизированное расположение антенны



Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

Программируемые "горячие" клавиши



Теперь звонить друзьям и близким невероятно просто! Для набора номера достаточно одного нажатия, поэтому вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне. Можно запрограммировать до 2 кнопок для быстрого вызова.

До 16 часов работы в режиме разговора



Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

Разнообразные настройки конфиденциальности

Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Вы можете заблокировать вызовы с некоторых номеров (или начинающиеся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать до четырех наборов чисел, каждый из которых содержит от 1 до 24 цифр. Функция срабатывает при поступлении вызова с номера, начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из заблокированных номеров. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр (например, номера постоплатной системы расчетов) с помощью функции запрета вызовов.

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества: Да

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-строчный буквенно-цифровой дисплей + значки
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Динамик для громкой связи: Да
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Блокировка клавиатуры: Да
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Количество кнопок: 20
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- До 16 часов работы в режиме разговора: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Диапазон: Открытое пространство < 300 м, в

помещении < 50 м

- Блокировка абонентов/черный список*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Нескользящее покрытие: Ровная текстура
- До 200 часов работы в режиме ожидания: Да

Объем памяти

- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание

- Емкость аккумулятора: 500 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Eco+: Да

Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Укладка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,4 x 13,5 x 5,9 см
- Вес брутто: 0,3897 кг
- Вес нетто: 0,314 кг
- Вес упаковки: 0,0757 кг
- EAN: 48 95185 61113 6



Дата выпуска 2019-06-07

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 001 26882
EAN: 48 95185 61113 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.