



Philips
Беспроводной телефон

Автоответчик на 30 мин.
Дисплей 1,7", подсветка белого цвета
Громкая связь
2 трубки



D6052B



Расширенный набор функций

Великолепное качество звука в сочетании с эргономичным и современным дизайном. У этого телефона есть все, что вам нужно: большой полноцветный дисплей и расширенный набор функций, такие как подсветка клавиатуры, настройки конфиденциальности, радионяня и автоответчик.

Привычная простота

- Высококонтрастный цветной дисплей TFT 4,3 см (1,7")
- Режим резервного питания позволяет пользоваться телефоном при отключении электричества
- До 30 минут для сообщений на автоответчике
- Настройки конфиденциальности: запрет вызовов, беззвучный режим с фильтрацией
- Радионяня позволяет получать уведомления, когда ребенок нуждается в вас
- Подсветка клавиатуры для быстрого набора даже в темном помещении
- До 18 часов работы в режиме разговора

Исключительное качество звука

- Звук высокого качества: продвинутые инженерные решения для превосходной акустики
- Профили "Мой звук" для индивидуальной настройки звука
- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Подавление эха в полнодуплексном режиме обеспечивает бесперебойную передачу голоса

С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения (режимы ECO и ECO+) и низкое потребление энергии

PHILIPS


Особенности

Подавление эха в полнодуплексном режиме




Естественный диалог не всегда подразумевает поочередные фразы — иногда мы перебиваем друг друга. Теперь, благодаря подавлению эха в полнодуплексном режиме, вы будете отлично слышать собеседника, даже если говорите одновременно с ним.

Цветной TFT-дисплей 4,3 см (1,7")



Высококонтрастный цветной дисплей TFT 4,3 см (1,7")

Радионяня



Получайте уведомления, когда ребенок нуждается в вас. Просто установите трубку DECT в детской комнате и, если ребенок заплачет, вы получите уведомление на базу или другой телефон DECT (например, на другой стационарный номер) либо на мобильный телефон (если вы вышли).

Модель ECO+: с заботой об окружающей среде




Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Звук высокого качества



Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой

многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

Подсветка клавиатуры



Мягкая желтая подсветка клавиатуры обеспечивает видимость клавиш при низкой освещенности и ночью.

Персональные настройки



Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Просто отключите сигнал в часы отдыха и наслаждайтесь тишиной и покоем. Дополнительная функция фильтрации входящих вызовов позволяет выбрать любой номер из телефонной книги, при поступлении вызова с которого звонок будет слышен. Так вы можете быть уверены, что те, кого вы хотите слышать, дозвонятся вам. Благодаря функции запрета вызовов вы можете избежать неприятных сюрпризов в виде счетов за телефон — просто заблокируйте номера, начинающиеся с определенной цифры (например, номера постоплатной системы расчетов), или с определенного кода города или страны.

Характеристики

Звук

- Звук высокого качества: Да
- Профиль "Мой Звук": Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 15, полифонические

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,3 см (1,7")
- Тип дисплея: TFT, цветной, 262 000 цветов
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый

Автоответчик

- Время записи: до 30 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений: Да
- Счетчик сообщений на базе: Счетчик желтого цвета (2 x 7 сегментов)
- Управление автоответчиком: с базы и трубки
- Громкоговоритель на базе: Да

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню значков
- Динамик для громкой связи: Да
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок: Да
- Мониторинг комнаты: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Будильник: Да
- Световой сигнал события на трубке: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиши от 1 до 9
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Авторегистрация: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Количество кнопок: 22

- Клавиатура с подсветкой: Желтый
- Увеличение цифр для набора: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Рабочий диапазон: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Полоски
- До 18 часов работы в режиме разговора: Да
- До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
- Звонок на базовой станции: Да

Объем памяти

- Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 20 последних номеров
- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Режим резервного питания: Исходящие и входящие вызовы даже при отключении электричества

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорегим: автоматический и ручной
- Eco+: Да

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 66622 4
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Макетная
- Тип упаковки: Макетная
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,5 x 13,6 x 11 см
- Вес брутто: 0,745 кг
- Вес нетто: 0,614 кг
- Вес упаковки: 0,131 кг



Дата выпуска 2015-05-15

Версия: 3.2.4

12 NC: 8670 000 97146
EAN: 08 71258 16662 24

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com