

Philips
Draadloze telefoon

TFT-kleurenscherm van 4,6 cm
(1,8")

Luidsprekertelefoon met handset

D6301B



Strakke uitstraling

Prachtige vormgeving is gecombineerd met hoge prestaties in de Philips D630 snoerloze telefoon met groot full-color-scherm, privacyinstellingen, babyfoon en nog veel meer. HQ-Sound zorgt voor een verbluffende geluidswaardering, voor heldere gesprekken - altijd.

Ervaar echt comfort

- TFT-kleurenscherm van 4,6 cm (1,8") met hoog contrast
- Zwarte lijst, anonieme oproep, stille modus, nummerblokkering
- Babyfoon waarschuwt u wanneer uw baby uw aandacht nodig heeft
- Ringtone toewijzen aan een bepaalde contactpersoon
- Telefoonboekvermeldingen met drie velden voor het toewijzen van 3 nummers aan één contactpersoon
- Tot wel 18 uur spreektijd met één keer opladen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*

Buitengewoon geluid

- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- MySound-profiel dat bij u past
- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren

Milieuvriendelijk product

- Weinig straling (modi ECO en ECO+) en een laag energieverbruik

PHILIPS

Draadloze telefoon
TFT-kleurenscherm van 4,6 cm (1,8") Luidsprekertelefoon met handset

Kenmerken

TFT-kleurenscherm van 4,6 cm (1,8")

TFT-kleurenscherm van 4,6 cm (1,8") met hoog contrast

Babyfoonfunctie

Ontvang een melding wanneer uw baby u heeft nodig. Plaats de DECT-handset in de babykamer en ontvang een melding op het basisstation of op een andere DECT-telefoon (d.w.z. een andere vaste lijn) of mobiele telefoon (wanneer u weg bent) wanneer de baby begint te huilen.

Nummerherkenning*




Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Milieuvriendelijk model met ECO+



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. In de ECO-modus neemt de straling met maximaal 60% af en tijdens het opladen zelfs met maximaal 95%. Als de modus ECO+ is geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Uitgebreide privacyinstellingen



De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 sets met nummers laten onthouden. De anonieme oproep voorkomt binnenkomende oproepen met geheime nummers, zoals die soms door telemarketeers worden gebruikt. De telefoon zal bovendien niet overgaan, zodat u niet wordt gestoord. Met de stille modus kunt u voor bepaalde tijdstippen ringtones uitschakelen voor wat rust en stilte. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen te blokkeren naar specifieke nummers die met bepaalde cijfers beginnen (bijvoorbeeld pay-per-call-nummers).

Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen

D6301B/38


wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

HQ-Sound



Draagbare Philips-telefoons met HQ-Sound: dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audioproducten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht - hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

MySound-profielen



De waarneming van geluid is subjectief en iedereen heeft zijn of haar eigen luistervoorkeur. MySound geeft elk gesprek een persoonlijk tintje door u het gewenste audioprofiel te laten kiezen: helder - stemmen klinken helderder en duidelijker; zacht - voor een vriendelijke, zachtere toon; warm - verwelkomende en warme stemmen.

Specificaties

Comfort

- Menustructuur in de handset: Pictogrammenmenu
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Personalisering: Stille modus
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Kamerbewaking
- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Eventlampje op de handset
- Programmeerbare sneltoetsen: Toetsen 1 t/m 9
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Aantal toetsen: 22
- Verlicht toetsenpaneel: Wit
- Verlicht toetsenpaneel
- Kiescijfer vergroten
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 18 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Bellers blokkeren / zwarte lijst*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Eventmeldingen: voor gesproken berichten, gemiste oproep en Dempen aan
- Antislipbehuizing: Ribbel
- Visuele beltoon
- Oproep blokkeren: Anonieme oproep, Zwarte lijst

Geluid

- Geluidssysteem: MySound
- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 HQ-beltonen
- HQ-Sound

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Schermtype: 262 K TFT-kleurenscherm
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Geheugencapaciteit

- VIP-nummerherkenning
- Telefoonboek: 100 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis
- Meerdere telefoonboekvermeldingen: tot 3 nummers

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 650 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch en handmatig
- ECO+

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Brutogewicht: 0,363 kg
- Nettogewicht: 0,285 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 10695 6



Publicatiedatum
2022-06-29

Versie: 4.0.4

12 NC: 8670 001 27568
EAN: 48 95229 10695 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

**Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.