



Philips  
viihdejärjestelmätelakka

DC190

## Herää suosikkisävelsi

### iPod ja radio

Herää Philipsin DC190-telakointiaseman iPod-musiikkiin. Siihen voi myös määrittää kaksi eri herätysaikaa. Tyylikäs peilipinta. Voit aloittaa päiväsi myös musiikilla muista kannettavista lähteistä the MP3 Link -liitännän ansiosta.

#### **Kuuntele musiikkia eri lähteistä**

- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Toista musiikkia ja lataa iPod samanaikaisesti

#### **Aloita päivä niin kuin itse haluat**

- Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan
- Herää aamuun miellyttävästi
- Herää iPod-musiikkiin tai radioon

#### **Rikas ja selkeä ääni**

- Kokonaislähtöteho 3 W RMS
- Neodyymi-kaiutinhajaimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä

**PHILIPS**

# Kohokohdat

## 3 W RMS



Järjestelmän kokonaislähtöteho on 3 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

## Herätys arkipäivinä/viikonloppuna



Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.

## Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintana ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

## Hilj. herätys



Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäännet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdat ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

## MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoitimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

## Neodyymikaiutinhajaimet

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

## Herää iPodin tai radion ääneen

Herää iPod-musiikkiin tai radioon

## Toista musiikkia ja lataa iPod



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin toistaessaan musiikkia, eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, kun se on telakoituna.

# Tekniset tiedot

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod mini, Väriinäytöllinen iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritimen aaltoalueet: FM
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni

## Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale

## Käyttömukavuus

- Kello/versio: Digitaalinen
- Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin

## Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Lähtöteho (RMS): 2 x 1,5 W
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Neodyymi-magneettijärjestelmä

## Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm stereotulo

## Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 144 x 144 x 62 mm

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Verkkolaite, Pikaopas, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko



Julkaisupäivä 2017-08-04

Versio: 4.0.9

12 NC: 8670 000 30939  
EAN: 87 12581 49014 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)