

Philips
时钟收音机

iPod 底座
USB

DC200



让您的 iPod 音乐唤您醒来

具有 USB 直放功能

美好的一天，从飞利浦底座式娱乐系统 DC200 带来的 iPod 音乐开始！此外，它还具有 USB 直放功能和 FM 数字电台，为您提供更丰富的音乐选择。渐增的闹铃音量，轻柔地将您唤醒。

以您的方式开始新的一天

- 预载弛放音乐让您安静入眠
- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来

欣赏来自多种信号源的音乐

- 可同时播放 iPod 音乐并为其充电
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 用于便携式 MP3 音乐播放器的 AUX-IN 连接
- FM 数字调谐预设电台


饱满清晰的音质

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 5W RMS 总输出功率

PHILIPS

产品亮点

iPod 播放与充电



一边为 iPod 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该底座将 iPod 直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心 iPod 的电池电量耗尽。使用遥控器进行导航，选择并播放存储在 iPod 上的音乐，就这么简单。插接 iPod 时，基座式娱乐系统会自动为 iPod 充电。

USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

FM 数字调谐



数字 FM 电台为您的飞利浦播放机上的音乐带来了更多选择。只需调至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存

储的预设电台，您将可以迅速访问最喜欢的电台，而不必反复地手动调谐频率。

5W RMS

此系统总输出功率为 5W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

温和叫醒



让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量

可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。

预载弛放音乐



让宁静平和的音乐带给您松弛感或伴您入睡。飞利浦时钟收音机预加载有一系列的松弛音乐。只需从阵雨、海浪和水疗音乐等模式中进行选择，用心享受放松的舒适感。

AUX-IN 连接



用于便携式 MP3 音乐播放器的 AUX-IN 连接

规格

声音

- 输出功率: 5 瓦 RMS
- 音量控制: 调高 / 调低
- 声音系统: 立体声

扬声器

- 内置扬声器数: 2

连接

- USB: USB 主机
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入

音频播放

- 兼容的格式: MP3, WMA
- USB 直插式播放模式: 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 编程播放, 重复播放, 随机, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM
- 预设电台: 20
- 调谐器增强: 自动数字调谐

便利性

- 闹钟: 24 小时闹铃重置, 蜂鸣器警报, 无线电警报, 双闹钟, 重复响铃 (停顿)
- 背光颜色: 白色
- 时钟: 数字, 定时关机
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏
- 时钟增强: 大自然的声音, 松弛音乐, 让大自然的声音将您唤醒

功率

- 适配器类型: 100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹
- 直流输入电压: 9 伏
- 电源类型: 交流输入

附件

- 其它: 快速入门指南, 用户手册
- 线缆 / 接口: 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 交流 - 直流适配器

尺寸

- 总重: 1.15 千克
- 外箱数量: 4
- 包装类型: D-box
- 主装置深度: 79 毫米
- 外箱厚度: 330 毫米
- 外箱重量: 4.85 千克
- 主装置高度: 80 毫米
- 外箱高度: 230 毫米
- 主装置宽度: 216 毫米
- 外箱宽度: 227 毫米
- 产品重量: 0.9 千克
- 包装高度: 109 毫米
- 包装宽度: 315 毫米
- 包装厚度: 107 毫米

iPod 兼容性

- 兼容: iPod Touch 第 2 代, iPod Touch, iPod Nano 第 4 代, iPod Nano 3 代, iPod nano, iPod Classic, iPod 5 代, 带彩色显示屏的 iPod, iPod mini



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.1

EAN: 87 12581 51013 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com