

Philips
iPod/ iPhone 专用时钟收音机

DC220



让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来

借助飞利浦为 iPhone/ iPod 专门打造的 DC220 时钟收音机，开始新的一天。它不但能够以卓越的声音演绎您最爱的曲调，而且还有针对工作日和周末的不同闹钟设置，以及 FM 收音机和 MP3 Link 功能，带给您更多音乐选择。

以您的方式开始新的一天

- 工作日 / 周末闹钟设置打理您的生活习惯
- 逐渐增大的闹钟音量轻柔地将您叫醒
- 让 iPod/iPhone 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒

欣赏来自多种信号源的音乐

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 可预设的 FM 数码调谐
- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

易于使用

- 可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里

饱满清晰的音质

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 5W RMS 总输出功率

PHILIPS

产品亮点

工作日 / 周末闹钟



这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式，具有双重闹铃功能，允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间，甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间，也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间，在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置，这项便利功能都可为您节省时间，使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。

让 iPod/iPhone/ 收音机将您唤醒

让 iPod/iPhone 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒

轻柔唤醒



让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。

5W RMS

此系统总输出功率为 5W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生

的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

插接装在保护套里的 iPod/iPhone



设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？

可预设的 FM 数码调谐




数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

可播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电



一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。



规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 2.5 瓦
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 音量控制上 / 下

扬声器

- 内置扬声器: 2

连接

- MP3-Link: 是, 3.5 毫米插孔

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: 双闹钟时间, 蜂鸣器闹钟, 无线电警报, 重复响铃 (停顿)
- 背光
- 显示屏类型: 液晶
- 背光颜色: 白色
- 方便用户: 定时关机
- 时钟 / 版本: 数字

功率

- 主电源
- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 随附的附件: 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 交

流 - 直流适配器, 快速使用指南, 用户手册, 保修证书

尺寸

- 外箱数量: 4
- 包装厚度: 139 毫米
- 产品厚度: 139.4 毫米
- 重量 (含包装): 1.15 千克
- 包装高度: 153 毫米
- 包装宽度: 255 毫米
- 外箱厚度: 261 毫米
- 外箱重量: 4.9 千克
- 外箱高度: 165 毫米
- 重量: 0.89 千克
- 产品宽度: 216.9 毫米
- 外箱宽度: 566 毫米
- 产品高度: 105 毫米

音频播放

- 基座播放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电, 快进和快退, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停

iPod 兼容性

- 兼容: iPod Classic, iPod mini, iPod nano, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6 代, iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 二代 8/16/32GB, 带彩色显示屏的 iPod, iPod 第 5 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS



发行日期 2024-03-26

版本: 2.0.3

EAN: 69 23410 70249 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com