



필립스
iPod/iPhone/iPad 용 도킹
스테이션

알루미늄

DC291



상쾌한

음악에 흠뻑 빠져보세요

세련된 알루미늄 도킹 시스템이 iPod/iPhone/iPad 의 사운드를 깊고 깨끗하게 표현해 줍니다. 재생 및 충전이 동시에 가능하며 알람 시계로 사용하여 좋아하는 음악이나 방송을 들으며 기상할 수 있습니다.

풍부한 음향

- iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전
- 풍부하고 맑은 사운드를 제공하는 네오디뮴 스피커 드라이버
- 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성
- 10W RMS 총 출력 파워

편리한 사용

- 케이스를 씌운 채로 iPod/iPhone 도킹
- iPod/iPhone/iPad 가 도킹될 때 자동 시계 동기화
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

나만의 방식으로 시작하는 하루

- iPod/iPhone/iPad 의 음악이나 라디오 방송을 들으며 기상
- 라이프스타일에 맞출 수 있는 주중 / 주말 알람 설정
- 아침을 기분 좋게 맞이할 수 있는 부드러운 자명종

인테리어에 어울리는 디자인

- 고급스러운 외형을 완성하는 알루미늄 캐비닛

PHILIPS

주요 제품

주중 / 주말 알람



현대적인 라이프스타일에 맞춰 설계된 이 시계 라디오의 듀얼 알람 기능을 이용하면 주중 및 주말용으로 서로 다른 알람 시간을 설정할 수 있을 뿐 아니라 커플이 함께 사용할 수 있도록 각각 알람 설정을 다르게 할 수 있습니다. 알람 설정은 월요일부터 일요일까지 매일 똑같은 시간에 알람이 울리도록 맞출 수도 있고, 아니면 월요일부터 금요일까지는 이른 시간에 일어나고 토요일과 일요일에는 늦잠을 잘 수 있도록 할 수도 있습니다. 어떻게 알람을 설정하든 이 편리한 기능을 이용하면 매일 밤 알람을 조정해야 하는 번거로움을 없앨 수 있습니다.

MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능

이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전



iPod/iPhone/iPad 를 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 Philips 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone/iPad 을 충전할 수 있기 때문에 음악 감상 중에 휴대용 플레이어의 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다. 휴대용 장치를 이 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전됩니다.

부드러운 자명종



서서히 커지는 알람 볼륨을 들으며 부드럽게 잠에서 깨어나 활기찬 하루를 시작하십시오. 볼륨이 고정되어 있는 보통의 알람 소리는 잠을 깨우기에 너무 작거나 깜짝 놀랄

만큼 커서 불쾌할 수 있다는 것이 문제입니다. 좋아하는 음악, 방송 또는 버저 알람 중에서 원하는 알람 소리를 선택하십시오. 부드러운 모닝콜 알람 볼륨은 아주 작은 소리에서부터 시작하여 서서히 볼륨이 높아지므로 부드럽게 잠에서 깨어날 수 있습니다.

자동 시계 동기화



이 도킹 시스템은 iPod/iPhone/iPad 를 연결, 도킹하면 몇 초 후에 자동으로 시간이 동기화됩니다. 이 편리한 기능 덕분에 수동으로 시간을 설정할 필요가 없습니다.

iPod/iPhone 도킹



스마트한 디자인의 스프링식 도킹 포트를 통해 iPod 또는 iPhone 을 특수 어댑터 없이도 쉽게 연결할 수 있습니다. 뿐만 아니라 보호 기능이 탁월한 케이스를 씌운 채로 iPod 또는 iPhone 을 그대로 도킹하기만 하면 완벽한 음악을 즐길 수 있습니다.

사양

iPad 호환 여부

- 호환 가능 : iPad

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod Touch, iPod Touch 2 세대, iPod Touch 3 세대, iPod Touch 4 세대, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Nano 4 세대, iPod Nano 5 세대, iPod Nano 6 세대, iPod Mini

오디오 재생

- 도킹 재생 모드 : 빨리 감기 및 뒤로 감기, 메뉴, 위 아래 이동, 다음 및 이전 트랙, 재생 및 일시 중지

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM
- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나 : FM 안테나
- 튜너 향상 기능 : 자동 저장

편의성

- 알람 : 듀얼 알람 시간, 버저 알람, 라디오 알람, 알람 반복 (다시 알람), 부드러운 자명종, 취침 타이머, iPod 알람
- 시계 : 디지털
- 디스플레이 유형 : LCD 디스플레이
- 충전 장치 : iPad, iPhone, iPod

사운드

- 출력 파워 (RMS) : 2 x 5W
- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤 : 볼륨 컨트롤 (높이기 / 줄이기)
- 음향 향상 기능 : DSC(디지털 사운드 컨트롤), Dynamic Bass Boost

확성기

- 내장형 스피커 : 2
- 스피커 드라이버 : 네오디뮴 자기 시스템
- 스피커 유형 : 중저음 반사 스피커 시스템

연결성

- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인

소비전력

- 주전원
- 전원 공급 장치 : 100-240VAC, 50/60Hz
- 백업 배터리 : AAA(미포함)

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 사용 설명서, 보증서, 리모컨, 3.5mm 스테레오 라인 인 케이블

규격

- 상자 (대) 크기 : 330 x 351 x 243 mm
- 상자 수량 : 2
- 상자 중량 : 5 kg
- 포장 크기 (W x H x D) : 321 x 170 x 232 mm
- 무게 (포장 포함) : 2.4 kg
- 제품 크기 (W x H x D) : 263 x 114 x 165 mm
- 중량 : 1.4 kg



발행 일자 2013-10-29

버전 : 2.0.11

12 NC: 8670 000 76367
EAN: 87 12581 60320 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com