



Philips
iPod/iPhone-
telakointiasema

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
FM, kaksi herätysaikaa
10 W, ajan ja hälytyksen varmistus



DC295

Herää hyvään musiikkiin

tämän iPod/iPhone/iPad-telakointiaseman avulla

Lightning-liitäntän ansiosta voit herätä miellyttävästi iPhone/iPodin/iPadin musiikkiin tai ajantasaisiin radiouutisiin. Kristallinkirkas ääni tuo aamuihisi valoa ja alumiinikotelo täydentää makuuhuoneesi tyyliä.

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Alumiinikotelo

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Helppokäyttöinen

- Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin
- Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti
- Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyyliin mukaan

PHILIPS

Kohokohdat

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna



Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevä toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityyliin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Alumiinikotelo

Philipsin musiikkijärjestelmän painevalettua alumiini on kevyttä ja kestävää. Korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu kotelo kestää kovaakin kulutusta.

Yhteinen kaukosäädin



Nyt voit selata samalla Philipsin kaukosäätimellä Philips-musiikkijärjestelmän ja iPodin/iPhonen satoja musiikkikappaleita helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Voit selata satoja tiedostoja ja näyttää ne luettelona soittolistana, albumin, esittäjän, lajin tai

kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää yhdellä kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Automaattinen ajan synkronointi


Lightning-liitäntällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä




Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass PIPEN avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamaassa resonoi Bass PIPEN ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kaksi herätysaikaa



Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.



Tekniset tiedot

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, 5. sukupolvi, iPod nano, 7. sukupolvi

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPhoneen lataaminen, iPod-laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Taajuusalue: 87,5-108 MHz
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni

Kello

- Tyyppi: Digitaalinen
- Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Herätys

- Herätyksiä: 2
- Herätysääni: Telakointiasema, FM-radio, Summeri
- 24 tunnin välein toistuva herätys
- Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 minuuttia
- Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Käyttömukavuus

- Kaukosäädin: Monitoiminen
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: Valkoinen
- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Ääni

- Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm)

Virta

- Verkkovirta: 100–240 V, 50/60 Hz
- Virtatyyppi: AC-tulo 10 V, 1,8 A
- Paristo: AA (ei mukana)
- Paristojen määrä: 2

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 263 x 163 x 135 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 319 x 227 x 185 mm
- Paino: 1,13 kg
- Paino pakattuna: 2,1 kg

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin
- Pikaopas
- Maailmanlaajuinen takuuvihko



Julkaisupäivä 2016-07-05

Versio: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 87 12581 67830 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com