



필립스
iPod/iPhone 용 시계 라디
오

8W



DC315



내 방식대로 시작하는 하루!

iPhone/iPod/ 튜즈로 기상

듀얼 알람 기능이 있는 필립스 시계 라디오에 있는 iPhone/iPod 튜즈로 활기찬 하루를 시작하세요. 여러 소스와 더불어 세련된 시스템은 휴대용 장치와 라디오에서 선택한 음악으로 기상할 수 있게 해줍니다.

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크
- iPod/iPhone 동시에 재생 및 충전

나만의 방식으로 시작하는 하루

- 라이프스타일에 맞출 수 있는 주중 / 주말 알람 설정
- iPod/ iPhone 의 음악이나 라디오 방송을 들으며 기상
- 아침을 기분 좋게 맞이할 수 있는 부드러운 자명종

깊고 깨끗한 사운드

- 강력하고 깊은 중저음을 내는 Bass Reflex 스피커 시스템
- 8W RMS 총 출력 파워

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone, iPhone 3G

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Nano 4 세대, iPod Touch, iPod Touch 2 세대, 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod, iPod 5 세대

오디오 재생

- 도킹 재생 모드 : 빨리 감기 및 뒤로 감기, 다음 및 이전 트랙, 재생 및 일시 중지

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나 : FM 안테나
- 튜너 향상 기능 : 자동 디지털 튜닝

편의성

- 알람 : 24 시간 알람 재설정, 버저 알람, 라디오 알람, 반복 알람 (다시 알람), 듀얼 알람
- 시계 : 디지털, 취침 타이머
- 충전 장치 : iPhone, iPod

사운드

- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤 : 높이기 / 줄이기
- 출력 파워 : 2 x 4W RMS/350W PMPO

확성기

- 내장형 스피커 개수 : 2
- 스피커 드라이버 : 네오디뮴 자기 시스템

연결성

- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인

소비전력

- 전원 공급 장치 : 100-240V AC, 50/60Hz
- 전원 유형 : AC 입력

규격

- 총중량 : 1.26 kg
- 상자 (대) 크기 : 420 x 223 x 160 mm
- 상자 수량 : 2
- 상자 중량 : 2.72 kg
- 포장 폭 : 205 mm
- 포장 높이 : 205 mm
- 포장 깊이 : 150 mm
- 중량 : 0.98 kg
- 본체 깊이 : 79 mm
- 본체 높이 : 80 mm
- 본체 폭 : 216 mm
- 제품 크기 (W x H x D): 183 x 183 x 130 mm

액세서리

- 케이블 / 연결 : 3.5mm 스테레오 라인 인 케이블, AC-DC 어댑터
- 기타 : 요약 설명서, 사용 설명서
- 보증 : 보증서



발행 일자 2013-03-04

버전 : 8.0.9

12 NC: 8670 000 50403
EAN: 87 12581 46882 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 청각이 손상될 수 있으므로 볼륨을 85 데시벨 이상으로 과도하게 설정하여 사용하지 마십시오.