

Philips
Station du système de
divertissement



DC320



Réveillez-vous au son de la musique de votre iPod/iPhone

Technologie wOOx pour des basses puissantes

Réveillez-vous au son de votre musique préférée (iPod/iPhone) ou d'une station de radio. Les technologies PureDigital et wOOx sont combinées pour produire des basses vivantes et une qualité audio supérieure. Le lecteur MP3 intégré vous permet d'écouter la musique stockée sur d'autres lecteurs portatifs.

Un son riche et cristallin

- Pour des basses profondes et puissantes
- PureDigital pour une pureté audio inégalée
- Puissance totale de 2 x 6 W eff.

Le rythme de votre journée

- Réveillez-vous avec la musique de votre iPhone, de votre iPod ou de la radio.
- Deux alarmes semaine/week-end
- Volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur

Facile à utiliser

- Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
- Syntonisation numérique FM avec présélections
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Télécommande tout-en-un pour votre système et l'iPhone/iPod

PHILIPS

Spécifications

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod Touch, iPod touch 2e génération, iPod classic, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, Piste suivante et piste précédente, Lecture et pause

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 20
- Antenne: Antenne FM

Commodité

- Horloge/version: Numérique
- Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme
- Commodité: Minuterie de mise en veille
- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Affichage: ACL
- Télécommande: Multifonctions

Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 6 W

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 5
- Système d'aimant à néodyme
- Haut-parleurs - améliorations: Caisson de basses wOOx

Connectivité

- Port MP3: Oui, prise de 3,5 mm

Alimentation

- Alimentation
- Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz

Dimensions

- Dimensions du carton principal: 221 x 187 x 372 mm
- Nombre de cartons: 2
- Poids du carton principal: 3 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 212 x 172 x 181 mm
- Poids incluant l'emballage: 1,4 kg
- Dimensions du produit (l x H x P): 156 x 187 x 150 mm
- Poids: 0,9 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Adaptateur c. a./c. c., Guide d'utilisation rapide, Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

Caractéristiques

Alarme double



Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

PureDigital



La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes haut-parleurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le haut-parleur de basses et celui des aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.



Date de publication
2013-05-10

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56191
UPC: 6 09585 17611 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com