



Philips
telakointijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

DC5070



Nauti iPodin/iPhonen/iPadin musiikin loistavasta äänentoistosta

Hulluna ääneen

Nauti upeasta äänentoistosta Philips-telakointijärjestelmällä, jossa on 2.1-äänentoistojärjestelmä, tehokas integroitu subwoofer ja 120 watin lähtöteho. Elegantisti yksilöllisen kaiuttimen päällä on helpokäyttöinen telakka iPodille/iPhonelle/iPadille.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille

Tehosta äänentoistoa

- 2.1-kanavainen järjestelmä ja kiinteä subwoofer
- Kokonaislähtöteho 120 W RMS
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi

PHILIPS

Kohokohdat

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu!
Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link




MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen



Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

120 W RMS



Järjestelmän kokonaislähtöteho on 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.



Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod touch, Väri näyttölinen iPod, iPod, 5. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad, iPad 2

Ääni

- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho (RMS): 120 W

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 3
- Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin
- Kaiutinparannukset: bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Subwoofer:: aktiivinen, sisäinen subwoofer
- Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Toistomuodot: USB Flash -asema
- Telakointitoistolat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
- Antenni: FM-antenni

- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Herätykset: iPod-herätys, USB-hälytys, radioherätys
- Kello: Digitaalinen, uniajastin
- Latauslaitte: iPod, iPad, iPhone

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitännät: virtajohto
- Kaukosäädin
- Muuta: Käyttöopas
- Takuu: Takuutodistus

Mitat

- Päälaitteen syvyys: 350. mm
- Päälaitteen korkeus: 978 mm
- Päälaitteen leveys: 350 mm
- Pakkauksen leveys: 1130 mm
- Pakkauksen korkeus: 422 mm
- Pakkauksen syvyys: 398 mm
- Kokonaispaino: 13 kg
- Nettopaino: 10,7 kg

Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo

Vihreä

- Eco-valmiustila: 1 W



Julkaisupäivä 2017-03-29

Versio: 2.1.7

12 NC: 8670 000 78438
EAN: 87 12581 60860 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com