



Philips
Radio de cuisine avec
minuterie

station d'accueil iPhone/iPod



DC6210

Écoutez de la musique pendant que vous cuisinez

grâce à la station d'accueil compacte à rabat pour iPhone/iPod

Écoutez la musique de votre iPhone/iPod ou de votre radio FM pendant que vous cuisinez. L'appareil Philips DC6210 est conçu spécialement pour être placé dans la cuisine. De plus, il est facile à nettoyer et est fourni avec une minuterie de cuisine intégrée afin de vous aider à préparer des petits plats cuits à la perfection.

Créez une ambiance musicale dans votre cuisine

- Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
- Syntonisation numérique AM/FM avec mémoire

Design harmonisé avec votre intérieur

- Installation sous les armoires, pour libérer vos comptoirs de cuisine
- Station d'accueil rabattable pour iPhone/iPod pour libérer de l'espace sur le comptoir

Conçu pour votre commodité

- Minuterie et horloge intégrées
- Facile à nettoyer
- Télécommande magnétique, pour une installation facile sur le réfrigérateur

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod

Son

- Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 2 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 2 po
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Antenne: Antenne FM
- Syntonisation numérique automatique

- Stations en mémoire: 20
- Bandes du syntoniseur: AM, FM

Commodité

- Alarmes: Vibreur
- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Horloge/version: Numérique
- Type d'affichage: ACL
- Hauteur réglable: Séparateur 3 étapes
- Télécommande: Multifonctions

Accessoires

- Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Piles pour télécommande, Guide d'installation rapide, Télécommande, Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 407 x 354 x 128 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 368 x 99 x 293 mm
- Poids: 3,2 kg
- Poids incluant l'emballage: 3,8 kg

Alimentation

- Type d'adaptateur: 100-240 V c. a., 50 - 60 Hz
- Alimentation



Date de publication
2013-03-04

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 62777
UPC: 6 09585 19013 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com