

Philips  
Zestaw audiowizualny ze  
stacją dokującą



DC950

Ciesz się doskonałym brzmieniem muzyki z odtwarzacza GoGear

z głośnikami wOOx

Elegancki zestaw audiowizualny ze stacją dokującą DC950 firmy Philips odtwarza muzykę z cyfrowego odtwarzacza GoGear, jednocześnie go ładując. Ciesz się potężnym basem dzięki głośnikom wOOx. Możesz też słuchać muzyki ze swojej ulubionej stacji radiowej.

**Wzbogać swoje kinowe i muzyczne doznania**

- Używaj i ładuj odtwarzacz Philips GoGear
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
- Złącze MP3 do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

**Doskonałe wyniki w zwartym opakowaniu**

- Dwa głośniki wOOx zapewniają lepsze brzmienie tonów niskich
- Całkowita moc wyjściowa 30 W RMS
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

**Wzornictwo dopasowane do wnętrza**

- Smukła, stylowa konstrukcja z możliwością montażu na podstawie i ścianie

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Zgodność z odtwarzaczami GoGear

- Zgodność z: serią SA30, serią SA31, serią SA32, serią SA34, serią SA52

### Możliwości połączeń

- Wejście AUX: Złącze MP3 3,5 mm

### Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawie: Ładowanie odtwarzacza GoGear

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Antena: Antena zakresu UKF
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- System dźwięku: Stereo
- Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
- Funkcje poprawy dźwięku: Technologia wOOx, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

### Głośniki

- Wbudowane głośniki: 6
- Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, Promiennik basów wOOx, Głośnik wysokotonowy 2 x 1,5 cala, Zest. gł. z syst. Bass Reflex
- Wykończenie: Metal

### Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Podświetlenie
- Budzenie: Budzenie radiem
- Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
- Zegar/wersja: Cyfrowe
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Możliwość montażu naściennego

### Zasilanie

- Zasilanie sieciowe

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

### Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 500 x 165 x 120,7 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 651 x 225 x 167 mm

## Zalety

### Używaj i ładuj odtwarzacz GoGear nie dot.

### Złącze MP3 do przenośnej muzyki

Złącze MP3 umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

### Dwa głośniki wOOx

Wychwytywanie i korygowanie dźwięków o niskiej częstotliwości przez technologię wOOx wzmacnia niskie dźwięki, a w konsekwencji podnosi ogólną jakość dźwięku.



Data wydania 2012-03-27

Wersja: 1.0.3

12 NC: 8670 000 43054  
EAN: 87 12581 44928 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)