



Philips Harmony  
HiFi-systeem met  
componentontwerp

Dock voor iPod/iPhone/iPad  
DAB+

**Harmony**

**DCB7005**



## Geniet van HiFi-muziek

met HiFi-dome-tweeters

Dit Philips DCB7005/10 docking microsysteem oogt prachtig, maar klinkt nog beter. De HiFi-dome-tweeters zorgen voor gedetailleerd en natuurlijk geluid, of u nu naar duidelijke DAB+-radio luistert of muziek afspeelt vanaf uw iPod/iPhone/iPad.

### Verrijk uw luisterervaring

- Hifi dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

### Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal

- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek

rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analogoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

### Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

### Vergulde luidsprekeraansluiting



De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit-aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

### Compatibel met DAB en FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestriale zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Klasse 'D' digitale versterker, Volume

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofdluidspreker: 5 inch woofer, Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills
- Luidsprekerverbetering: Vergulde luidsprekeransluitingen

## Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en omlaag, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

## Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Eenvoudige installatie (Plug & Play), Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Lijnuitgang, FM-antenne, DAB-antenne, Luidsprekers links/rechts

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: VFD-scherm
- Indicaties: DIM-modus
- Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
- Ladertype: Lade

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 3,5 mm stereolijningangkabel, FM-antenne, DAB-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 44 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Gebruikershandleiding: Engels, Duits, Frans, Deens, Noors, Italiaans

## Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 250 mm
- Hoogte hoofdunit: 92 mm
- Diepte hoofdunit: 285 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 174 x 240 mm
- Hoogte van de hoofdluidspreker: 260 mm
- Breedte van de verpakking: 425 mm
- Hoogte van de verpakking: 441 mm
- Diepte van de verpakking: 310 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

## iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod 5e generatie



Publicatiedatum  
2014-07-19

Versie: 1.2.9

12 NC: 8670 000 79537  
EAN: 87 12581 61163 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)