

Philips
分体式 DVD 微型系统

iPod/iPhone 基座
60 瓦

DCD322



执着于音

在美妙的音乐和影片中身心放松

使用这款具有杜比数字的飞利浦分体式 DVD 微型系统，体验电影带来的无限魅力。享受 Divx Ultra 电影、MP3-CD、MP3 Link 和 USB Direct，随时播放 iPod/iPhone 音乐或为其充电。

丰富您的音效体验

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 60 瓦 RMS 总输出功率

丰富您的电影体验

- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 可播放 DVD、DivX[®] Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

欣赏来自多种信号源的音乐

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

PHILIPS

产品亮点

动态低音增强




动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

杜比数字音效



世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

可播放 DVD、DivX® Ultra 和 CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

带预设电台的数字调谐




只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

可播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电




一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。

USB 直放




只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

60 瓦 RMS 总输出功率



RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。



规格

声音

- 输出功率: 1200W PMPO
- 输出功率 (RMS): 2 x 30 瓦
- 音效增强: 数码音效控制, 动态低音增强, 响度
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 双路, 3.5 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩

连接

- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 背面连接: AUX 输入, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, FM 天线, 左右扬声器, S-Video 输出, 模拟音频 L/R 输出
- 3.5 毫米立体声线路输入: MP3 Link
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟, iPod Alarm
- 显示屏类型: 液晶
- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220 伏, 50 赫兹

附件

- 线缆: MP3 线路输入电缆
- 随附的附件: 交流电源线, FM 天线, 复合视频电缆 (Y), 全球保修单
- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 遥控器: 带锂电池的 40 键遥控器
- 用户手册: 英语, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 300 毫米
- 机身宽度: 223 毫米

- 包装高度: 310 毫米
- 机身高度: 88 毫米
- 包装宽度: 500 毫米
- 机身厚度: 242 毫米
- 主音箱厚度: 206 毫米
- 主音箱宽度: 140 毫米
- 主音箱高度: 220 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB 闪存盘
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘
- 基座播放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电, 快进和快退, 菜单, 向上和向下, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停

iPod 兼容性

- 兼容: iPod Classic, iPod mini, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6 代, iPod Touch, iPod touch 二代 8/16/32GB, iPod Touch 二代, iPod 第 5 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, USB 闪存盘, Video CD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 缩放, 光盘菜单, 断点续播, 暂停, 重放, 向前 / 向后搜索, 跳过, 慢进, 标准播放
- DVD 区域码: 6
- 视频增强: 逐行扫描



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.1

EAN: 69 23410 71099 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com