



Philips Harmony
DVD, Hi-Fi sustav

Priključna stanica za iPod/iPhone/
iPad
HDMI 1080p

Harmony



DCD8000



Prirodan, izuzetno vjeran zvuk

Opsesija zvukom

Uživajte u besprijekornom zvuku ispunjenom vjernim detaljima koji vam omogućava tehnologija ClariSound. Ovaj zapanjujući uređaj u aluminijskom kućištu reproducira sadržaje s uređaja iPod/iPhone/iPad i puni ih. Reproducira i CD i DVD medije, nadograđujući rezoluciju videozapisa na HDMI 1080p kako bi slika bila oštra.

Obogatite doživljaj zvuka

- ClariSound za besprijekoran zvuk s vjernim detaljima
- Visokotonac postavljen na vrhu za prirodan zvuk pun detalja
- Woofer od staklenih vlakana za prirodnu reprodukciju zvuka
- Inovativni ulaz za basove stvara čiste i bogate basove
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- Ukupna izlazna snaga od 160 W RMS

Uživajte u glazbi i filmovima iz više izvora

- Slušajte i puniti svoj iPod/iPhone/iPad
- Reproducirajte DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija


Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

PHILIPS

Istaknute znač.

ClariSound



ClariSound unosi novi život u vašu omiljenu glazbu te donosi besprijekoran zvuk prepun detalja, bogat toplinom i teksturom. Visokotonac postavljen na vrhu stvara zvuk obogaćen briljantnom jasnoćom, dok iznimno učinkovit stožac woofera od staklenih vlakana jamči široku prostornu sliku zvuka koja će ispuniti svaku prostoriju. Čist zvuk ujednačen je pomoću dubokih i dobro definiranih basova, zahvaljujući inovativnoj tehnologiji ulaza za basove iz tvrtke Philips. Mekana kupola jamči vjernu reprodukciju detalja glasa i instrumenata, što znači da ćete moći uživati u svim dinamičnim i emotivnim nijansama izvorne produkcije.


Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s

tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

Dolby Digital



Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

HDMI 1080p



Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progressivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu

linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad



Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone/iPad puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav tvrtke Philips kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone/iPad puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 80 W
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D", Kontrola visokih tonova i basova, Loudness (glasnoća)

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: 5,25-inčni woofer, 2-sistemska, Sustav zvučnika Bass Reflex, Odvojive rešetke zvučnika
- Napredne karakteristike zvučnika: pozlaćeni priključci zvučnika

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: reprodukcija i pauza, brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: reprodukcija/pauza, brzo premotavanje natrag/naprijed, prethodno/sljedeće, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pretraživanje naprijed/natrag, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, Pauza, Preskakanje, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., A-B ponavljanje, Ponavljanje, Kut, Zumiranje, Roditeljska kontrola, Izbornik za disk, Usporena reprodukcija, OSD
- Šifra područja za DVD: 2

Slika/Zaslon

- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Poboljšanje video razlučivosti

Prikaz digitalnih fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Poboljšane značajke slike: Visoka rezolucija, Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa, Zumiranje
- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo, FM mono
- Memorirane stanice: 20
- RDS: naziv stanice, vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata
- Antena: FM antena (75 Ohma)
- Poboljšanje tunera: Jednostavno postavljanje

(plug&play), automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Slušalice: 6,3 mm
- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, AUX ulaz, FM antena, Lijevi i desni zvučnici, Linijski izlaz, MP3 Link

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm, iPod alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Oznake: Način rada DIM
- Jezici prikaza na zaslonu: Hrvatski, Francuski, Njemački, Talijanski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski, Češki, Grčki, Mađarski, Rumunjski, Slovački
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirrom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirrom, Kontrola glasnoće sustava

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), AC mrežni kabel, FM antena, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Jamstveni certifikat
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 44 tipke i 2 AAA baterije
- Korisnički priručnik: 16 jezika

Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 270 mm
- Visina glavne jedinice: 142 mm
- Dubina glavne jedinice: 295 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 180 x 282 mm
- Visina glavnog zvučnika: 320 mm
- Širina ambalaže: 750 mm
- Visina ambalaže: 350 mm
- Dubina ambalaže: 340 mm
- Bruto težina: 16,5 kg
- Neto težina: 14,5 kg

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost sa: iPad

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod mini, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije



Datum izdavanja
2016-12-14

Versija: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com