



Philips
Elegante microsistema de
sonido

• base para iPhone y iPod



DCM292



Obsesión por el sonido

Sonidos que se adaptan a tu hogar

Reproduce y carga tu iPhone/iPod con el estético microsistema de Philips. Su diseño plano de montaje en pared se adapta a todo tipo de decoración. Disfruta de la música de tus CD o conecta tu reproductor portátil en la conexión de USB directo o MP3 para disfrutar de una experiencia musical envolvente.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de 20 W RMS

Diseño que armoniza con tu interior

- La puerta frontal motorizada le aporta estilo y elegancia
- Puede montarse en la pared para mayor comodidad

PHILIPS

Elegante microsistema de sonido
base para iPhone y iPod

DCM292/37

Destacados

Puerta frontal deslizante motorizada

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la

reproducción a través de la cubierta transparente.

Apto para montaje en pared

Este sistema de audio Philips te ofrece un diseño delgado y versátil que complementa la decoración de tu casa a la perfección. Además,

la base funciona como un estético soporte para colocar el equipo sobre todo tipo de estante o mueble. También puedes colocarlo en la pared y disfrutar de la misma flexibilidad que te ofrece el soporte independiente.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control de sonido digital
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 2 x 10 W RMS

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Controladores: Woofer de 3 pulg.
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción de discos: buscar pista anterior / siguiente, avanzar y retroceder rápidamente, repetir / aleatorio / programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar
- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod classic, Mini iPod, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo

- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB, alarma del iPod
- Tipo de cargador: frontal, mecánico
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables / conexión: Cable MP3 Link
- Control remoto
- Otros: Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Inglés, Francés, Español

Dimensiones

- Peso bruto: 5,5 kg
- Profundidad de la unidad principal: 103,5 mm
- Altura de la unidad principal: 245 mm
- Ancho del empaque: 620 mm
- Ancho de la unidad principal: 565 mm
- Altura del empaque: 250 mm
- Profundidad del empaque: 165 mm

Potencia

- Alimentación de energía: 110 - 240 V
- Alimentación de energía: 50/60 Hz

Verde

- Modo de espera con bajo consumo de energía: 1 W



Fecha de publicación
2013-05-31

Versión: 2.1.6

12 NC: 8670 000 60869
UPC: 6 09585 18696 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com