




Philips Mikrowieża Classic

- Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone
- 60 W



DCM3120

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się czystym, szczegółowym brzmieniem muzyki dzięki mikrowieży Philips DCM3120/12 Classic. Umożliwia ona ładowanie urządzeń iPod/iPhone i odtwarzanie ich zawartości. Zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe dzięki możliwości odtwarzania płyt MP3-CD oraz korzystania ze złącz MP3 Link i USB Direct.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Magnetofon kasetowy z automatycznym zatrzymywaniem

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów
- Maksymalna moc 60 W (RMS)

Łatwa obsługa

- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- System przesyłania serwisów i informacji przez RDS

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone



Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawa dokująca umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego

bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Regulacja tonów wysokich i niskich

Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcje korektora, które regulują poziom dźwięku o wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie

audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a regulacja niskich tonów — poziomem wzmocnienia niskich tonów. Naciskając przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz może z łatwością uwydatnić tony wysokie i niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i niskich tonów bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja wysokich i niskich tonów pozwala słuchać muzyki tak, jak się lubi.



Dane techniczne

Dźwięk

- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 60 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, Głośność

Głośniki

- Typy głośników: Mylarowy głośnik wysokotonowy
- Główny głośnik: 2-drożny, System Bass Reflex, Odłączane osłony głośników, Głośnik niskotonowy 4,5"

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Programowanie 20 utworów
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szufłada
- Obsługa znaczników ID3
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Menu, w górę i w dół, Następna/poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie
- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Tryby odtwarzania kasyety: Elektroniczna regulacja prędkości

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: automatyczny poziom nagrywania, Zsynchronizowane nagrywanie z CD, Nagrywanie jednym przyciskiem

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Nazwa stacji
- Pamięć stacji: 20

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Antena FM, Lewe i prawe głośniki

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie z urządzenia USB, Budzenie radiem, Budzenie z odtwarzacza iPod
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Pobór mocy w trybie gotowości Eco: Maksymalnie 0,5 W
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Antena FM, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Pilot zdalnego sterowania: 31 przycisków, bateria AAA
- Przewody: Przewód liniowy MP3
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Szerokość jednostki centralnej: 160 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 244 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 216,4 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 160 x 210,5 mm
- Wysokość głośnika głównego: 244 mm
- Szerokość opakowania: 606 mm
- Wysokość opakowania: 298 mm
- Głębokość opakowania: 246 mm
- Waga brutto: 8,1 kg
- Waga netto: 6,96 kg

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod classic, iPod mini, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod touch 3. generacji, iPod touch 4. generacji, iPod 5. generacji, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji



Data wydania 2013-06-01

Wersja: 4.0.7

12 NC: 8670 000 86067
EAN: 08 71258 16305 39

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com