




필립스 Fidelio
도킹 사운드 시스템

iPod/iPhone/iPad 용 도킹



DCM5090

더 폭넓고 매혹적인 스테레오 사운드를 위한

사운드에 사로잡히다

CD 또는 iPod/iPhone/iPad 에서 가장 좋아하는 음악을 LivingSound & PureDigital 이 제공하는 폭넓고 매혹적인 Crystal Clear Sound 로 즐기세요 . 3.1 필립스 DCM5090/10 도킹 시스템에는 서브우퍼 , 200W 파워 출력 및 사용하기 쉬운 도킹 기능이 있습니다 .

풍부한 음향

- LivingSound 타워형 사운드
- 서브 우퍼가 내장된 3.1 스피커 시스템
- 최고로 선명한 사운드를 제공하는 PureDigital 프로세싱 기술
- 200W RMS 총 출력 파워

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크
- 프리셋을 통한 FM 디지털 튜닝

인테리어에 어울리는 디자인

- 나만의 라이프스타일에 딱 맞는 독특한 타워 디자인

PHILIPS
Fidelio

주요 제품

LivingSound



필립스에서 특허 출원 중인 LivingSound는 스위트 스팟 (방안의 이상적인 청취 지점)을 현저하게 확장하여 넓은 공간에서 풍부한 음향을 즐길 수 있습니다. 다양한 사운드 처리 방식을 결합하여, LivingSound는 컴팩트 스테레오 시스템에서 손실되기 쉬운 사운드 스테이지의 풍부한 음색과 미세한 공간감을 복원합니다. 예상했던 스위트 스팟보다 효과가 훨씬 더 크며, 소리가 방안 전체에 고르게 퍼져 나갑니다. 이제 더 이상 음악의 즐거움을 옛날처럼 좁은 공간으로 한정하지 마십시오. 더 넓은 공간에서 최적의 스테레오 사운드를 느껴 보십시오.

PureDigital 사운드



iPod/iPhone의 아날로그 오디오 출력을 이용하는 기존의 도킹 플레이어에 적용된 아날로그 오디오 처리 기술과는 비교할 수 없을 정도로 탁월한 사운드 성능을 제공하는 고급 PureDigital 사운드 처리 기술이 내장되어 있습니다. 또한 iPod/iPhone의 디지털 오디오 출력 신호를 수신하고 회로의 매 단계마다 디지털 처리 기술을 사용하기 때문에 훨씬 높은 신호 대 소음비가 구현됩니다. 따

라서 완벽하게 균형이 잡힌 최고로 선명한 사운드를 들을 수 있습니다.

iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전



iPod/iPhone/iPad를 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 Philips 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone/iPad를 충전할 수 있기 때문에 음악 감상 중에 휴대용 플레이어의 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다. 휴대용 장치를 이 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전됩니다.

200W RMS



이 시스템의 총 출력 파워는 200W RMS입니다. RMS는 제곱 평균 (Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.

USB Direct



USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.

MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

사양

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod, iPod Classic, iPod Nano 6 세대, iPod Touch, iPod Touch 2 세대, 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod, iPod 5 세대, iPod 5 세대, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Nano 4 세대, iPod Nano 5 세대, iPod Touch 4 세대

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad 호환 여부

- 호환 가능 : iPad, iPad 2

사운드

- 출력 파워 (RMS): 200W
- 음향 향상 기능 : 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- 볼륨 컨트롤 : 높이기 / 줄이기

확성기

- 기본 스피커 : 5 인치 우퍼, Bass Reflex 스피커 시스템
- 내장형 스피커 개수 : 4
- 서브우퍼 유형 : 수동형

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 플래시 드라이브
- 디스크 재생 모드 : 한국 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생, 20 트랙 프로그래밍 기능, 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색
- 로더 유형 : 동력, 트레이
- ID3 태그 지원
- USB 다이렉트 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 프로그램 재생, 반복, 무작위 재생, 중지
- 크래들 재생 모드 : iPhone 충전, iPod 충전, iPad 충전

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 자동 디지털 튜닝
- 튜너 향상 기능 : 자동 저장

- RDS: 프로그램 유형, 스테이션명, RDS 시계
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나 : FM 안테나

연결성

- 기타 단자 : FM 안테나
- 3.5mm 스테레오 라인 인 : MP3 링크
- 후면 단자 : AUX 입력

편의성

- 알람 : CD 알람, 라디오 알람, 취침 타이머, USB 알람, iPod 알람
- 시계 : 기본 디스플레이, 취침 타이머
- 디스플레이 유형 : VFD 디스플레이
- 에코 파워 대기 : 1W
- 표시등 : DIM 모드
- 충전 장치 : iPad, iPhone, iPod
- 디스플레이 유형 : VFD 디스플레이

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AC 전원 코드, FM 안테나
- 퀵 스타트 가이드 : 영어, 독일어, 네덜란드어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어
- 리모콘
- 사용 설명서 : 16 개 언어
- 케이블 / 연결 : 3.5mm 스테레오 라인 인 케이블, 전원 코드
- 기타 : 사용 설명서

규격

- 포장 크기 (W x H x D): 422 x 1130 x 398 mm
- 총중량 : 18 kg
- 순중량 : 14.5 kg
- 본체 길이 : 350 mm
- 본체 높이 : 978 mm
- 본체 폭 : 350 mm

소비전력

- 전원 공급 장치 : 220-240V, 50Hz

오디오 재생

- 도킹 재생 모드 : 빨리 감기 및 뒤로 감기, 다음 및 이전 트랙, 재생 및 일시 중지
- 재생 매체 : CD, MP3-CD, USB 플래시 드라이브, WMA-CD



발행 일자 2013-09-26

버전 : 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437
EAN: 87 12581 60859 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com