




Philips Fidelio
dokstacijas skaņas sistēma

iPod/iPhone/iPad dokstacija



DCM5090

Skaņas tornis

Pārņemti ar skaņu

Iegūstiet labāko no saviem kompaktdiskiem vai iPod/iPhone/iPad ar plašu, aizraujošu un kristāldzidru skaņu – ko nodrošina LivingSound un PureDigital. Šajā 3.1 Philips DCM5090/10 dokstacijas sistēmā ietverts iebūvēts zemās frekvences skaļrunis, tai ir 200 W izejas jauda un viegli lietojams doks.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai
- 3.1 skaļruņu sistēma ar iebūvētu subvūferi
- PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
- 200 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Unikāls torņveida dizains, kas atbilst jūsu dzīvesveidam

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

LivingSound



Philips patentam pieteiktā LivingSound tehnoloģija ievērojami paplašina vislabākās dzirdamības zonu (ideālo klausīšanās vietu telpā), līdz ar to varat baudīt patiesi telpisku mūziku lielākā zonā. Apvienojot dažādus skaņas procesus, LivingSound atjauno skaņu telpas bagātīgumu un telpiskās detaļas, kādas kompaktā stereo sistēmā bieži pazūd. Rezultāts ir vēl izvērstāka dzirdamības zona nekā to varēja paredzēt — tā ir plaši un vienmērīgi izklidēta telpa. Tagad mūzikas baudījumu vairs neierobežo tradicionāli šaura zona. Baudiet optimālu stereo skaņu lielākā platībā.

PureDigital skaņa



Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo

apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfekta līdzsvarā.

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad



Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone/iPad uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši Philips sistēmai, lai jūs varat klausīties savu iemīļoto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone/iPad, lai jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēties. Sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

200 W RMS



Šai sistēmai ir 200 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos.

Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Specifikācijas

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod ar krāsu displeju, iPod (5. paaudze), iPod (5. paaudze), iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad, iPad 2

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 200 W
- Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 režīmi, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., LivingSound
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: 5" zemfrekvenču skaļrunis, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.
- Iebūvēto skaļruņu skaits: 4
- Basu skaļruņu tipi: pasīvs

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu programma, Atskaņot jauktā secībā, 20 skaņdarbi, programmējams, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- Ielādētāja tips: Motorizēts, Nodalījums
- ID3 tagu atbalsts
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt
- Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod uzlāde, Notiek iPad uzlāde

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums, RDS pulksteņa iestatīšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena

Savienojamība

- Citi savienojumi: FM antena
- 3,5 mm stereo ieeja: MP3 saite
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, USB modinātāja signāls, iPod modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: VFD displejs
- Eco gaidstāves režīms: 1 vats
- Rādījumi: DIM režīms
- Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod
- Displeja tips: VFD displejs

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena
- Īsa lietošanas pamācība: Angļu, vācu, holandiešu, franču, spāņu, itāļu
- Tāl vadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas
- Kabeļi/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas kabelis, strāvas vads
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 422 x 1130 x 398 mm
- Bruto svars: 18 kg
- Neto svars: 14,5 kg
- Ierīces dziļums: 350 mm
- Ierīces augstums: 978 mm
- Ierīces platums: 350 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

Audio atskaņošana

- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB zibatmiņas disks, WMA-CD



Izlaides datums
2014-02-03

Versija: 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437
EAN: 87 12581 60859 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com