




Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone



DCM580



Ljudtorn

med LivingSound för ett rikt, uppslukande stereoljud

Njut av bredare, uppslukande ljud med Philips dockningssystem DCM580. Torndesignen kan hantera iPhones/iPods, CD-skivor och USB-enheter. LivingSound-tekniken gör att ljudet distribueras jämnt i rummet så att ljudupplevelsen blir optimal.

Ljud som fyller hela vardagsrummet

- LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud
- Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
- 4.1-högtalarsystem med inbyggd subwoofer
- Total uteffekt på 140 W RMS

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Patenterad roterande docka för enkel navigering med albumomslag
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Digital FM-mottag. med förinställningar
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Design som matchar din inredning

- Unik torndesign som passar ditt sätt att leva
- Bakgrundsbelysning bakom iPod/iPhone berikar användarupplevelsen



PHILIPS

Funktioner

LivingSound



Philips patentsökta LivingSound utökar markant den optimala punkten, alltså den ideala lyssningsplatsen i rummet, så att den riktigt uppslukande musikupplevelsen sprider sig över ett större område. LivingSound kombinerar flera ljudprocesser återställer ljudbildens fyllighet och rumsliga detaljer, något som ofta går förlorat med kompakta stereosystem. Effekten är en yta större än den förväntade optimala punkten – ljudet sprids brett och jämnt i rummet. Nu behöver du inte lyssna på musik i ett litet smalt område längre. Njut av ett optimalt stereoljud på en större yta.

Patenterad roterande docka

Patenterad roterande docka för enkel navigering med albumomslag.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den



bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Äkta digitalt ljud



Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch 2nd generation, iPod Classic, iPod nano 4th generation, iPod nano 3rd generation, iPod med färgdisplay, iPod Mini, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd generation, iPod 5th generation

Anslutningar

- USB: USB-värd
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, CD, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Antenn: FM-antenn
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Ljud

- Ljudförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: totalt 140 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 5
- Subwoofertyper: aktiv, integrerad subwoofer

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- Larm: iPod-larm, USB-larm, radiolarm/radioväckning
- Klocka: Digital, insomningsfunktion
- Laddningsenhet: iPhone, iPod

Effekt

- Strömtyper: AC-ingång

Tillbehör

- Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, nätkabel
- Fjärrkontroll
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garantiercertifikat

Mått

- Huvudenhet, djup: 300 mm
- Huvudenhet, höjd: 1022 mm
- Huvudenhet, bredd: 300 mm
- Paketbredd: 346 mm
- Paketbredd: 1 122 mm
- Pakethöjd: 350 mm

Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W



Publiceringsdatum
2013-06-14

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 50451
EAN: 87 12581 46922 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com