

Philips
分体式微型 Hi-Fi 系统

iPod/iPhone 基座
球顶高音扬声器
100 瓦

DCM713



执着于音

欣赏高保真音乐

通过飞利浦微型 Hi-Fi 系统 DCM713 播放音乐和为 iPhone/iPod 充电。扬声器的优质高光黑色表面和铝金属音箱为其增添了流行的格调，而球顶高音扬声器释放细致自然的声音。

丰富您的音效体验

- 球顶高音扬声器，提供通透自然的音效
- 方便设置高频与低频的高音和低音控制
- 100W RMS 总输出功率

欣赏来自多种信号源的音乐

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电
- FM 数字调谐可预设多达 20 个电台

高档材质，精工打磨

- 亮丽的铝质外壳，表里如一的质感
- 原木扬声器，再现动听的自然音效

PHILIPS

产品亮点

球顶高音扬声器


球顶高音扬声器再现清澈的高频和低频频率, 改善来自扬声器的整体声音清晰度。通过和谐的不失真和本色宽频音效混合, 提供清晰的语音清晰度和器乐声效纯净度, 从而在与高音扬声器的组合配对时均衡整体音效。

预设多达 20 个电台



数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台, 按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台, 您将可以迅速访问最爱电台, 而不必反复地手动调谐频率。

可播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电



一边为 iPod/iPhone 充电, 一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐! 您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统, 从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电, 因此您可以尽情欣赏音乐, 而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时, 基座式娱乐系统会自动为其充电。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术, 较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍, 且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA, 您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲, 或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上, 创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

高音和低音控制

高音和低音是均衡器功能, 分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别, 而低音则控制低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音, 或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以用您喜欢的方式收听音乐。

100W RMS 总输出功率




RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square), 它是音频功率的典型指标, 或者换言之, 从音频功放器传输到音响的电功率, 衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上, 功放器受电能的限制, 电能可以转换为声能, 而不会使音频信号失真。瓦数越高, 扬声器发射的声能越好。

USB 直放



借助 USB 直放模式, 只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中, 数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

原木扬声器



自然的就是最好的。几乎全木打造。人们很早就发现木材具有音响特性并已很好地运用到声音设备和乐器中来。钢琴和小提琴等精密的乐器均由木材制成, 其理由是不言而喻的 - 而音箱采用木材封装, 正是出于同样的理由。原木扬声器, 让您享受丰富真实的聆听体验。

铝制外壳



铝制机壳不仅具有重量轻、耐高温等特点, 其还可以提供较高的强度和硬度及良好的抗腐蚀性。



规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 50 瓦
- 音效增强: 高音和低音控制, 响度

扬声器

- 扬声器类型: 球顶高音扬声器
- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩, 双路, 5 英寸低音扬声器

连接

- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 背面连接: AUX 输入, FM 天线, 左右扬声器
- 3.5 毫米立体声线路输入: MP3 Link
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, 定时关机, USB 闹钟, iPod Alarm
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220 伏, 50 赫兹

附件

- 线缆: MP3 线路输入电缆
- 随附的附件: 交流电源线, FM 天线, 全球保修单
- 快速入门指南: 英语, 简体中文

- 遥控器: 带锂电池的 40 键遥控器
- 用户手册: 英语, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 325 毫米
- 机身宽度: 277 毫米
- 包装高度: 430 毫米
- 机身高度: 98 毫米
- 包装宽度: 410 毫米
- 机身厚度: 247 毫米
- 主音箱厚度: 231 毫米
- 主音箱宽度: 160 毫米
- 主音箱高度: 255 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 20 首可编程曲目, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 闪存盘
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘
- 基座播放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电, 快进和快退, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停, 菜单, 向上和向下

iPod 兼容性

- 兼容: iPod Classic, iPod mini, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 第四代, iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod nano 五代, iPod touch 二代 8/16/32GB, iPod 第 5 代, iPod nano 第 6 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS



发行日期 2024-04-16

版本: 2.0.2

EAN: 69 23410 70631 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com