



Philips  
station d'accueil pour  
baladeur

Écran couleur 22,9 cm (9")  
Lecteur de DVD

DCP951



## Profitez de vos DVD et des vidéos stockées sur iPod et carte SD

Regardez vos DVD et vidéos iPod sur un écran large couleur de 22,9 cm (9") grâce à la station d'accueil compacte DCP951 de Philips. Dotée d'un adaptateur rétractable pour iPod et de logements pour cartes SD/MMC, elle vous permet de visualiser des films DivX ou des photos numériques à partir de sources multiples.

### Profitez de vos vidéos et photos à partir de sources multiples

- Écran couleur LCD TFT 22,9 cm (9") au format écran large 16/9
- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX<sup>®</sup> et vidéos MPEG-4
- Logement pour carte SD/MMC pour les films et les photos

### Fait office de cadre photo numérique

- Profitez pleinement des photos numériques stockées sur votre iPod, sur un CD de photos ou sur une carte mémoire
- Affichez des diaporamas, des photos isolées ou des miniatures
- Panoramique, zoom ou rotation de photos

### Conçu pour une utilisation nomade

- Bénéficiez jusqu'à 2,5 heures de lecture avec une batterie intégrée\*
- Une seule télécommande pour le système et votre iPod
- Adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare et câble AV inclus

# PHILIPS

## Points forts

### Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous

placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

### Lecture de DVD, DivX et MPEG4

Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de

DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

### Logement pour carte SD/MMC pour les films

Regardez et partagez vos clips vidéo, vos photos et votre musique facilement et instantanément. Pour un confort extrême, le lecteur intègre un logement pour cartes mémoires SD/MMC. Il suffit d'insérer la carte mémoire dans le logement situé sur le côté du lecteur pour accéder à tous les fichiers multimédias stockés sur la carte.



# Caractéristiques

## Image/affichage

- Type d'écran: LCD TFT
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Diagonale de l'écran (pouces): 9 pouces
- Résolution: 640 (l) x 220 (H) x 3 (RVB)
- Luminosité: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 350:1
- Zone de visualisation efficace: 202,6 x 105,3 mm
- Pas de masque: 0,11 (l) x 0,48 (H)
- Temps de réponse (standard): 30 ms

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod 5e génération, iPod Classic, iPod nano 3e génération, iPod Touch

## Applications multimédias

- Accès carte mémoire: Logement pour carte SD/MMC

## Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, SVCD, CD vidéo, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, Picture CD
- Modes de lecture de disques: Affichage à l'écran, Répétition A-B, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Répétition, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Son

- Puissance de sortie: 300 mW RMS (enceintes

intégrées)

- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)

## Connectivité

- Entrée CC: 9 V
- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm x 2

## Praticité

- Indicateur de charge de la batterie

## Puissance

- Type de batterie: Batterie intégrée, Li-polymère

## Accessoires

- Télécommande: 35 touches
- Adaptateur CA/CC: (100-240 V, 50-60 Hz)
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Câbles: 1 câble AV
- Mode d'emploi: Multilingue

## Dimensions

- Dimensions du carton principal: 262 x 305 x 284 mm
- Nombre de cartons: 3
- Poids du carton principal: 5,9 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 270 x 290 x 84 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 210 x 39 x 178 mm
- Poids du produit: 1,1 kg



Date de publication  
2017-04-07

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 39798  
EAN: 87 12581 42372 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)