

飞利浦 BeNear  
无绳电话

1000 系列  
2 个话机  
黑色

DCTG1802B



## 拉近我们之间的距离

借助卓越的音效

1000 系列可提供卓越的音效，拉近您与亲朋好友之间的距离，即使你们不在一起。有了飞利浦，使用无线电话从未如此简单！

### 非常便利的享受

- 通过简单设置享受终极的便利体验
- 来电显示 - 查看谁打来的电话
- 4.06 厘米（1.6 英寸）琥珀色背光显示屏
- 可存储 50 个姓名的电话簿

### 节能

- 低功耗：待机模式下功耗小于 0.6 瓦

### 超长的电池寿命

- 10 小时通话时间

**PHILIPS**

无绳电话  
1000 系列 2 个话机, 黑色

## 规格

### 声音

- 话机音量控制
- 话机铃声: 5 和弦 + 5 标准

### 图片 / 显示

- 显示屏尺寸: 1.6 英寸
- 显示屏类型: 黑白; 字母数字
- 背光: 是
- 背光颜色: 琥珀色

### 便利性

- 日期 / 时间显示屏
- 基座按键: 寻呼键
- 电池充电指示
- 充电时间: 8 小时
- 信号强度指示
- 通话管理: 呼叫等待\*, 来电显示\*, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电
- 键盘锁
- 按键音开 / 关
- 自动注册
- 多基座功能: 1
- 多听筒功能: 最多 4
- 长达 10 小时的通话时间
- 长达 140 小时的待机时间

### 内存容量

- 电话簿: 50 个名字和号码
- 电话簿: 20 条
- 重拨清单容量: 10

### 功率

- 电池容量: 550 毫安培
- 电池类型: AAA 镍氢充电电池
- 主电源: 100-240 伏交流电, 约 50/60 赫兹
- 功率: <0.7 瓦

### 安全

- 传输加密: 是

### 网络功能

- 兼容: GAP

### SAR 值

- 飞利浦话机: <0.1 瓦 / 千克

### 尺寸

- 基座尺寸: 106.9 x 79.2 x 108.5 毫米 (高 x 深 x 宽)
- 手机尺寸: 164.5 x 28.3 x 46.2 毫米 (高 x 深 x 宽)

DCTG1802B/93

## 产品亮点

### 无与伦比的便利性

通过简单设置享受终极的便利体验。简化安装 - 即插即用产品

### 低功耗: <0.6 瓦

飞利浦电话高效节能, 专为保护环境而设计。现在, 待机模式下的功耗小于 <0.6 瓦。



发行日期 2015-02-06

版本: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78578  
EAN: 69 23410 71033 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)