

飞利浦
无绳电话

4.6 厘米显示屏 / 白色背光
免提听筒电话

DCTG4501MB



智能典雅

呈现现代设计和优质表面，这款精美时尚的无绳电话具有大反显示屏、镀金属按键和清晰音质。别具一格的造型和功能使其成为您理想的通讯伴侣。

随心而变

- 高对比度 4.6 厘米（1.8 英寸）黑底白字图形显示屏
- 双字段条目，可为一个联系人分配 2 个号码
- 隐私设置：来电阻止、静音模式、呼叫限制
- 键盘背光，即使在黑暗的房间中仍可快速访问
- 来电显示 - 因此您可以始终了解呼叫方是谁 *
- 一次充电，即可提供长达 10 小时的通话时间

卓越的音效

- 高品质声音：优质声学工程设计，带来卓越音色
- MySound 模式，匹配您的声音偏好
- 带扬声器的独立听筒，轻松进行免提通话

环保设计产品


- 低辐射和低功耗

PHILIPS

无绳电话
4.6 厘米显示屏 / 白色背光 免提听筒电话

产品亮点

4.6 厘米（1.8 英寸）图形显示屏



高对比度 4.6 厘米（1.8 英寸）黑底白字图形显示屏

免提听筒电话




免提模式通过内置扬声器放大通话对方的声音，使您无需将听筒贴近耳旁就可以通话和接听。如果您要和其他人分享通话或执行多任务，这将非常有用。

双字段电话簿条目




如今，大多数人都拥有多个联系号码。联系人列表让您可以更轻松地管理电话联系人。保存两个电话号码时，只需选择家庭、工作或手机这三个不同字段名称即可。

高品质声音



具有高品质音效的飞利浦无绳电话：凭借研发 Hi-Fi 音频产品和高端耳机领域拥有的数十年丰富经验和突破性革新技术，我们的 DECT 电话可带来出色清晰的语音。在改善音质上，我们的声学工程师和建筑师综合考虑了各个方面 - 高品质组件、数字信号处理、精确的声学设计、先进的测试和微调，从而实现了清晰透彻、原汁原味的音效。声音优美自然，如同置身于现场一般。


多种隐私设置



黑名单可限制接收来自特定号码或以某些数字开头的呼叫，过滤不必要的来电。您可以阻止 4 组号码。每组号码可包含 1 至 24 之间的数字。若来电以其中一组号码开头或来电正是 4 组主叫号码之一，则电话不会响铃。在静音模式下，您可以在特定时间禁用铃声，享受安宁平静的时光。得益于呼叫限制功能，您可以屏蔽以某些数字开头的特定号码，避免产生昂贵的电话费。

DCTG4501MB/93

MySound 模式



听觉具有主观性，每个人都有自己的聆听偏好。MySound 可让您选择最适合您的声音偏好的音频规格，从而让个性回归每一次对话：清晰 - 令语音更清晰透彻；柔和 - 带来更友好、更轻柔的音调；温馨 - 令语音温馨亲切。

键盘背光



柔和的琥珀色背光，让您可以在弱光条件和夜间轻松读取按键。

长达 10 小时的通话时间

一次充电，即可提供长达 10 小时的通话时间

来电显示*



有时候，在接听电话前，有必要知道呼叫方是谁。我们的来电显示功能可让您知晓电话另一端的呼叫方。

规格

便利性

- 话机中的菜单结构：列表菜单
- 扬声器电话 - 免提通话
- 个性化：静音模式
- 呼叫阻止：限制电话拨出特定号码
- 信号强度指示灯：3 格指示器
- 电池电量指示灯：3 格电池图标
- 日期 / 时间显示屏
- 闹钟
- 话机上的事件指示灯
- 可设定热键：1、2 和 IP 键
- 通话管理：呼叫等待*，来电显示*，麦克风静音，未接电话，已接来电，已拨电话
- 键盘锁
- 按键音开 / 关
- 自动挂断
- 多听筒功能：最多 4
- 按键数：20
- 背光键盘：柔和琥珀
- 发光键盘
- 放大拨号数字
- 基座按键：寻呼键
- 可用语言：界面：简体中文，简体中文
- 长达 10 小时的通话时间
- 充电时间：8 小时
- 电话线长度：1.8 米
- 电源线长度：1.8 米
- 范围：开阔场地 <300 米；室内 < 50 米
- 阻止来电 / 黑名单*：限制电话对特定来电号码响铃
- 事件通知：针对未接来电
- 防滑手柄：细条纹质感
- 长达 240 小时的待机时间

声音

- 声音模式：MySound
- 话机音量控制

- 话机铃声：10 和弦
- 高品质声音

图片 / 显示

- 显示屏尺寸：4.6 厘米 / 1.8 英寸
- 显示屏类型：反显点阵
- 背光：是
- 背光颜色：白色

内存容量

- 电话簿：50 个名字和号码
- 重拨清单容量：最近 20 个号码
- 通话记录：50 条
- 电话簿存储在底座中
- 多个电话簿条目：多达 2 个号码

功率

- 电池容量：550 毫安培
- 电池类型：AAA 镍氢充电电池
- 主电源：100-240 伏交流电，约 50/60 赫兹

安全

- 传输加密：是

环保设计

- Eco 模式：自动和手动

包装尺寸

- 包装类型：箱体
- 随附产品数量：1
- 货架摆放类型：侧放
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
18.5 x 13.6 x 6 厘米
- 总重：0.346 千克
- 净重：0.267 千克
- 自重：0.079 千克
- EAN: 69 25970 70722 0



发行日期 2019-06-06

版本：2.1.3

12 NC: 8670 001 30117
EAN: 69 25970 70722 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 该功能需要额外订购来电显示服务。详情请咨询当地网络运营商。