

# PHILIPS

## 外裝門鎖

### 5000 series


輔助無把手

手動觸碰喚醒系統

自動鎖定功能



DDL151Z00GO



## 簡約而精巧的鎖體

鎖體輕巧，安裝簡便，保障隱私

設計簡約、精巧又纖薄。幾乎所有房間門和大門都適合安裝。向鑰匙說再見，立即享有便利的智慧生活。無須拆除傳統門鎖，可輕鬆營造隱私空間。

#### 多元保護合而為一

- 即時保護密碼安全

#### 輕鬆生活，更甚以往

- 告別單把鑰匙的年代
- 享受 DIY 的樂趣
- 兼顧快速解鎖和資訊安全

#### 智慧生活，力阻外人入侵

- 帶來現代化的簡約視覺享受
- 讓闔家享有安靜睡眠

# 焦點

## 多重智慧解鎖模式



飛利浦 5000 系列輔助鎖可透過指紋識別、門卡識別和密碼驗證來解鎖。它改變了機械鑰匙的傳統解鎖方式，以利於快速進入智慧生活。

## 精巧鎖體



精巧纖薄的鎖體採用獨特的面板切割製程；賞心悅目的曲線結合鋅合金的深邃質感，營造出純粹優雅的時尚外觀。

## 隱私密碼




飛利浦智慧鎖定使用偽 PIN 碼技術，可讓您輸入亂數組合，只要有連續輸入的真正密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

## 安裝簡易




您可使用 5000 系列的智慧型門鎖直接換掉舊款球形鎖、拼合鎖等，亦可安裝 5000 系列的智慧型門鎖，同時留住現有舊鎖。這款鎖的應用廣泛：居家內門和外門、工作室或辦公室的門，輕鬆創造私密空間。

## 半導體感應器



這款鎖使用辨識速度不到 0.2 秒的半導體指紋感應器，快速又犀利。辨識作業透過人體皮膚溫度、電容值等方法來進行。由於指紋不可複製、仿造，故可有效防止假指紋或指紋膜。讓您盡享聰明、輕鬆、快速又安全的智慧生活。

## 靜音功能



晚回家又不想吵醒家人時，長壓靜音按鈕 2 秒鐘即可關掉提示音。無聲操作為您的家人提供最暖心的關懷。

# 規格

## 出入解決方案

指紋: 是  
密碼/PIN 碼: 是  
卡片/鑰匙牌: 是

## 智慧鎖定功能

警報功能: 防拆警報, 防撬警報, 外側強制鎖定警報  
安全功能: 偽 PIN 碼, 外側強制鎖定功能  
鎖定功能: 室內側鎖死, 系統鎖定  
系統喚醒方法: 手動觸碰感應

## 輕鬆操作

指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示, 系統鎖定提示  
語音指引: 人聲指引

## 設計和外觀

握把: 無把手  
指紋感應器: 非隱藏  
主要材質: 鋅合金  
緊急逃生設計: 無

表面處理: 電鍍質感  
顏色: 香檳金  
人體工學設計: 無

## 門鎖資料容量

指紋: 最多 100  
卡片/鑰匙牌: 最多 100  
主 PIN 碼: 1  
使用者 PIN 碼: 最多 10  
一次性 PIN 碼: 1  
訪客 PIN 碼: 1

## 模式

操作模式: 自動模式, 手動模式  
系統設定模式: 安全模式, 正常模式

## 電力規格

電池類型: 鹼性電池  
緊急電源供應: 5V 備用電力  
最大電池容量: 4 顆電池  
電源供應器: 4 顆 AA 電池  
使用時間: 12 個月\*  
工作電壓: 4.5-6V

## 安裝

門板厚度: 30-50 公釐, 50-90 公釐, 90-120 公釐, 其他\*  
開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內開, 向右向外開  
門板類型: 木門, 銅門, 防盜門  
多重鎖定點: 無

## 配件

安裝板: 是  
鑽孔模板: 是  
使用手冊: 是  
快速入門指南: 是  
保證卡: 是  
證書: 是  
智慧鑰匙牌: 2 張卡  
附屬電池: 4 顆 AA 鹼性電池  
安裝配件: 是  
清潔墊: 是

