

# PHILIPS

Interphone vidéo

WelcomeEye  
AddComfort


Grand écran 7" (17 cm)

Commandes de verrou et portail

Fonction de surveillance

Fonction interphone

DES9500DDE



## Étendez votre installation WelcomeEye

### Avec le moniteur WelcomeEye AddComfort

Ajoutez un moniteur WelcomeEye Comfort à votre installation. Découvrez une nouvelle expérience avec la gamme WelcomeEye Comfort.

#### Pratique et fonctionnel

- Ouvrant un verrou et un portail
- Grâce à sa fonction interphone
- Grâce à sa fonction de surveillance

#### Simple à installer

- avec ces 2 fils
- Installez votre moniteur en toute sécurité

#### Design élégant et tendance

- Alliant finesse et design

## Points forts

### Un moniteur à deux commandes

Équipez-vous d'un dispositif WelcomeEye AddComfort pour commander l'ouverture de votre verrou et de votre portail.

### Des conversations facilitées

Communiquez facilement avec les membres de votre famille grâce à la fonction interphone du moniteur WelcomeEye AddComfort.

### Installation facile

La connexion du WelcomeEye AddComfort est un jeu d'enfant.

### Design simple et moderne

Offrez-vous un WelcomeEye Comfort : un moniteur ultra-plat à fixation murale de 7" (17 cm)

### Fonction de protection contre la polarité inversée

Protégez votre installation avec la fonction de protection contre la polarité inversée intégrée à votre WelcomeEye AddComfort.

### Surveillez facilement les accès

Surveillez facilement les accès à votre domicile grâce à la fonction de surveillance du WelcomeEye AddComfort.

## Caractéristiques

### Ring

Niveau sonore: 85 dB  
Nombre de sonneries: 6

### Connexion électrique

Raccordement: Alimentation à brancher

### Finition

Finition: Plastique noir et aluminium

### Distance maximale

Filaire: 120 m  
Sans fil: 120 m

### Fonctionnalités de l'écran

Diagonale: 7" (18 cm)  
Installation: Sur un mur  
Résolution: 800 x 480 px

### Caractéristiques du produit unitaire

Dimensions du moniteur: 142 x 210 x 15 mm  
(H x L x P)

### Garantie

Ans: 2

### Câblage

Circuit: 2 fils

### Contrôle d'accès

Options: Verrou et portail

### Réglages

Volume de la sonnerie: Volume de la sonnerie  
Couleur: Luminosité, Couleur, Contraste

### Fonctionnement

Carillon: Intérieur

