

PHILIPS

Videoüberwachungskamera

WelcomeEye Cam

Einfache Bedienung

Einfache Installation

Kompatibel mit WelcomeEye

Wasserdicht und robust

DES9900CVC



Einfache Überwachung Ihres Zuhauses mit der Überwachungsfunktion der WelcomeEye Cam

Installieren Sie die neue Philips WelcomeEye Cam Gegensprechanlage mit Videofunktion und begrüßen Sie Ihre Gäste. Sie bietet bei Tag und Nacht eine sehr hohe Bildqualität sowie einen großen Betrachtungswinkel mit Infrarot-LEDs.

Egal, wo Sie sind – Sie haben Ihr Zuhause immer im Blick

- Halten Sie einen bestimmten Bereich in Ihrem Zuhause im Blick

Einfach zu installieren

- Den Schutz einer sichereren Installation
- Schnelles und einfaches Zusammensetzen über 2 Drähte

Einfache Überwachung Ihres Zuhauses

- Infrarot-LEDs für perfekte Nachtsicht
- Sehen Sie Ihre Gäste so, als stünden Sie direkt vor Ihnen
- Genießen Sie einen Betrachtungswinkel von 95° (H) und 75° (V)

Stilvoll und wasserdicht

- Die WelcomeEye Cam hält jeder Witterung stand

Besonderheiten

Überwachungsfunktion

Überwachen Sie ganz einfach einen bestimmten Bereich in Ihrem Zuhause mit der Überwachungsfunktion der WelcomeEye Cam.

Nachtsichtfunktion

Genießen Sie eine klare Nachtsicht bis zu 10 m Entfernung mit den in der WelcomeEye Cam integrierten Infrarot-LEDs.

Verpolungsschutz

Installieren Sie Ihre WelcomeEye Cam Videüberwachungskamera mit einem sicheren Gefühl dank ihres integrierten Verpolungsschutzes.

Einfacher Einbau

Die Installation ist kinderleicht mit dem 2-Drähte-System. Verbinden Sie die WelcomeEye Cam mit dem Intercom-

Bedienfeld oder dem Monitor, und Sie erhalten freie Sicht auf das Geschehen im Außenbereich.

Elegant und robust

Verwenden Sie die WelcomeEye Überwachungskamera in allen Wetterlagen. Sie ist bei Temperaturen von -20°C bis +50°C einsetzbar.

Extrem hohe Bildqualität

Überwachen Sie einen zweiten Eingang Ihres Zuhauses oder den Innenbereich mit dem CMOS-Farbsensor 900TVL, der eine besonders hohe Bildqualität bereitstellt.

Großer Betrachtungswinkel

Die WelcomeEye Cam ist mit einer verstellbaren Linse ausgestattet und bietet einen breiten Betrachtungswinkel. Die Philips Videüberwachungskamera macht das Leben leichter.

Daten

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften: 20 V DC/220mA/4,4W

Elektrische Verbindung: 2 Drähte

Abschließen

Abschließen: Grau-schwarzes Aluminium

Kit-Funktionen

Abmessungen: 210 mm (H) x 150 mm (L) x 93 mm (T)

Gewicht: 0,69kg

Maximaler Abstand

Kabellos: 120 m

Betriebstemperatur

Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C

Merkmale des Einzelprodukts

Abmessungen: 69 mm (H) x 69 mm (L) x 160 mm (T)

Gewicht: 0,31kg

Gewährleistung

Jahre: 2

Verkabelung

Schaltkreis: 2-Draht

Standard und Zertifizierung

Typ: CE, RoHS, REACH

Bedienung; Betrieb

Sender: Outdoor (IP66)

Technische Daten

Installation: Oberflächenmontiert

Linse: Verstellbar

Nachtsichtfunktion: Infrarot-LEDs (10 m)

Sensor: C-MOS Farbe 900TVL

Betrachtungswinkel: H95°/V75°

