

Philips
Multimedialuidspreker 2.0

DGX320



Uw laptop heeft nog nooit zo goed geklonken!

Draagbaar digitaal geluid

De hoogwaardige tweeters en bass-radiatoren leveren een voor zo'n kleine luidspreker ongekende geluidskwaliteit. Door de plug & play-USB-aansluiting zijn adapter en batterijen overbodig. Licht, robuust en compact, dus ideaal voor in de laptoptas.

Nooit was het geluid van uw computer zo goed

- Duidelijk signaal van digitaal geluid voor een optimale geluidskwaliteit
- Meer dan 75 jaar ervaring in audio

Hoor elk klein detail

- Bass-radiatoren: betere bass zonder afzonderlijke subwoofer
- Tweeters van topkwaliteit leveren de beste hoge tonen
- Class 'D' Digital Amplifier voor betere geluidsprestaties

Ervaar echte multimedia

- Verander uw presentaties in multimedia-ervaringen
- Compatibel met diverse audiobronnen: muziek, games, film en internet

Eenvoudig te gebruiken

- Compact en robuust ontwerp om mee te nemen
- Gemakkelijk mee te nemen
- Eenvoudige aansluiting op PC of laptop via USB
- Geen beeldvervalsing door de magnetische afscherming

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 1 W
- **Muziekvermogen:** 4 W
- **Volumeregeling:** Analoge volumeregeling
- **Kabels:** Vaste kabels

Luidsprekers

- **Luidsprekerverbetering:** Magnetisch afgeschermd LSB
- **Frequentie van satellietluidsprekers:** 80 - 20.000 Hz

Connectiviteit

- **Kabellengte:** 50 cm tussen satellietluidsprekers
- **Type kabel:** Vaste USB-kabel van 60 cm
- **USB:** USB 1.1, USB 2.0

Gebruiksgemak

- "Apparaat aan" indicatie

Voeding

- **Power LED-indicator:** Blauw

Systeemvereisten

- **PC-besturingssysteem:** Windows® 2000 of XP
- **Processor:** 350 MHz-processor of hoger
- **RAM-geheugen:** 64 MB
- **USB:** Vrije USB-poort

Ecologische specificaties

- Green Flagship

Inhoud van de verpakking

- Snelle installatiehandleiding

Gegevens van de verpakking

- **Hoeveelheid:** 1
- **I2NC:** 908210003404
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844598
- **Brutogewicht:** 0,53 kg
- **Hoogte:** 92 mm
- **Lengte:** 265 mm
- **Breedte:** 75 mm
- **Gewicht van de verpakking:** 0,06 kg

Omdoos

- **Hoeveelheid:** 4
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895896481
- **Gewicht van de verpakking:** 0,15 kg
- **Brutogewicht:** 2,23 kg
- **Lengte:** 474 mm
- **Breedte:** 288 mm
- **Hoogte:** 196 mm
- **I2NC:** 908210003404

Buitenkant doos 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879002
- **Gewicht van de verpakking:** 0,272 kg
- **Hoeveelheid:** 16
- **Bruto gewicht:** 9,192 kg
- **Lengte:** 552 mm
- **Breedte:** 332 mm
- **Hoogte:** 200 mm
- **I2NC:** 908210003404

Productkenmerken

Digitale geluidskwaliteit

Audio wordt verzonden als een digitaal signaal dat pas op het allerlaatste moment wordt omgezet in een analoge signaal. Op deze manier worden de signaalstoringen tot een minimum beperkt en blijft de geluidskwaliteit gelijk aan die van de oorspronkelijke opname.

75 jaar ervaring in audio

Philips heeft de CD uitgevonden, leidde het team dat de USB-audiospecificatie heeft geschreven en heeft de afgelopen decennia miljoenen audio systemen, Home Cinema sets en TV's geproduceerd. U kunt er dus op vertrouwen dat Philips, een leider in audio-innovatie, geluidssystemen van de hoogste kwaliteit maakt.

Bass-radiatoren

Bass-radiatoren stellen kleine luidsprekers in staat op effectieve wijze bass-frequenties zonder afzonderlijke subwoofer te reproduceren en toch hun kleine formaat te houden. U beleeft een echte subwoofer-ervaring. De bass-kwaliteit van een 2.1-systeem vindt u nu in een kleiner 2.0-systeem. Betere bass in minder ruimte!

Tweeters

Op iedere luidspreker een hoogwaardige tweeter levert een drastische verbetering op van de hoge frequenties: muziek komt tot leven en films klinken zoals ze zijn bedoeld. Alle hoge frequenties worden perfect gereproduceerd.

Klasse D-versterker

De Class 'D' Digital Amplifier neemt een analoge signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Class 'D' Digital Amplifier een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

Breng presentaties tot leven

Omdat de meeste laptopluidsprekers zo'n abominabele geluidskwaliteit leveren, worden de audiomogelijkheden van Powerpoint-presentaties meestal niet uitgebuit. Luidsprekers die compact en robuust zijn, kunnen echter overal mee naartoe worden genomen en uw presentatie de gewenste impact geven.

Muziek, games, films, internet

U kunt alle soorten audiobronnen (muziek, games, films en internet) afspelen. Wat u ook wilt horen, Philips zorgt ervoor dat uw multimediebeleving nog intenser wordt.

Compact en robuust ontwerp

Door zijn compacte uitvoering probleemloos mee te nemen in laptop- of reistas en robuust genoeg om tegen een stootje te kunnen.

Gemakkelijk mee te nemen

Gemakkelijk mee te nemen door het compacte formaat en het slimme kabelsysteem

USB Plug & Play

USB Plug & Play houdt in dat het apparaat compatibel is met de USB-normen en wordt herkend door de PC of de laptop. Zo kunnen USB-apparaten in een handomdraai worden aangesloten.

Magnetische afscherming

Omdat de sterke magneten in de luidspreker-driver magnetisch zijn afgeschermd, loopt u niet het gevaar dat het beeld vervormt of schade oploopt wanneer u de luidspreker in de buurt van uw PC-scherm plaatst.



Publicatiedatum
2007-11-06

Versie: 3.0

I2 NC: 9082 100 03404
EAN: 87 10895 84459 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com