



Philips
三合一電線：Lightning、
USB-C、Micro USB

同步及充電
2 米

DLC3106T



3 合 1 電線

2 米 / 6 呎長

集 Micro USB、USB-C 及 Lightning 連接器於一身，只需這條電線，所有流動裝置統統適用。

先進的充電線

- 富彈性且強韌的編織電線設計
- 支援 USB 2.0 資料傳輸

為行動裝置充電

- 可配合您現有的 USB 壁式充電器或車用充電器使用

必備電線

- 隨手可用的強大備用或更換電線
- 強大備用或替換 Apple Lightning 線

PHILIPS

三合一電線：Lightning、USB-C、Micro USB
同步及充電 2 米

規格

兼容性

- 兼容：iPhone、手機、電腦及筆記簿型電腦
- iPhone、iPad、iPod：專為 Lightning 連接器而設

線纜規格

- 長度：6 呎
- 長度：2 米
- 資料傳輸率：480 Mbps
- USB 版本：2.0

設計和外表

- 材料：塑膠包裝

包裝尺寸

- 包括的產品數目：1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：5 x 17.5 x 3.5 厘米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：2.0 x 6.9 x 1.4 吋
- 總重量：0.057 千克
- 淨重：0.04 千克
- 皮重：0.017 千克

- 總重量：0.126 磅
- 淨重：0.088 磅
- 皮重：0.037 磅
- EAN：48 95229 11411 1

外盒

- 產品包裝數目：36
- 外箱 (L x 闊 x 高)：33.5 x 21.5 x 23 厘米
- 外箱 (L x 闊 x 高)：13.2 x 8.5 x 9.1 吋
- 總重量：2.13 千克
- 淨重：1.44 千克
- 皮重：0.69 千克
- 總重量：4.696 磅
- 淨重：3.175 磅
- 皮重：1.521 磅
- GTIN：1 48 95229 11411 8

產品尺寸

- 纜線長度：200 厘米
- 纜線長度：78.7 吋

DLC3106T/00

產品特點

強大備用或更換電線

強大備用或替換 Apple Lightning 線

富彈性且強韌的設計

富彈性且強韌的編織電線設計

支援 USB 2.0

支援 USB 2.0 高速 480Mbps 資料傳輸率



出版日期 2022-05-09

版本：4.0.3

12 NC: 8670 001 71838
EAN: 48 95229 11411 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com