




Philips  
Heltäckande fodral

för iPhone 4 och 4S



DLM1358



## Skydda din iPhone mot väder och vind

i ett heltäckande, genomträngligt fodral

Kombinationen av silikon och polykarbonat ger 360 graders täckning för maximalt skydd och minimalt omfång. På så vis får du ut mer av din iPhone samtidigt som den ligger skyddad i fodralet, inklusive skydd för hörlursuttaget och dockningsanslutningen när den inte används.

### Extremt skydd

- Täckta knappar för genomträngligt skydd
- Konstruktion i två olika material ger styrka och grepp
- Kombinerad 360-gradersdesign ger fullständig täckning
- Silikonpluggar förseglar öppningarna när de inte används

### Skydd i farten

- Tunn design som får plats i fickan
- Snabbt och enkelt skydd

### Skärmskydd

- Genomtränglig silikon så att du kan använda enheten medan den är skyddad

# PHILIPS

## Specifikationer

### Design och finish

- Färg(er): klar
- Material: silikon/polykarbonat

### Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Låda
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningens mått (B x H x D):  
12,7 x 17,8 x 2,5 cm
- Bruttovikt: 0,091 kg
- Nettovikt: 0,045 kg
- Taravikt: 0,046 kg
- EAN: 87 12581 55434 7

### Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 36
- Yttre kartong (L x B x H): 46 x 38 x 24 cm
- Bruttovikt: 5,2 kg
- Nettovikt: 1,62 kg
- Taravikt: 3,58 kg
- GTIN: 2 87 12581 55434 1

### Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 6
- Inre kartong (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
- Bruttovikt: 0,317 kg
- Nettovikt: 0,27 kg
- Taravikt: 0,047 kg
- GTIN: 1 87 12581 55434 4

## Funktioner

### Tunn design i behändigt fickformat

Den tunna designen ger skydd utan att avsevärt öka omfånget, så att din enhet fortfarande får plats i fickan eller i väskan för skydd i farten.

### Snabbt och enkelt skydd

Fodralet är gjort av ett tåligt material som är specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.

### Täckta knappar

Fodralet täcker volymknapparna, så att du får en genomtränglig kontroll samtidigt som enheten skyddas.

### Konstruktion i två olika material

Två olika material ger ännu bättre skydd. Tillverkat av ett yttre lager i hållbar genomskinlig silikon som ger ett säkert grepp, plus en stomme av stark, kristallklar polykarbonat som förseglar fodralet.

### Kombinerad 360-gradersdesign

Fodralet i två delar, som är tillverkat av silikon och polykarbonat, har en avancerad försegling som ger fullständig 360 graders täckning, och skyddar din enhet mot väder och vind när det behövs som mest.

### Silikonpluggar förseglar öppningarna

Integrerade silikonpluggar förseglar hörlursuttaget och anslutningsporten som skydd mot väder och vind när uttagen inte används.

### Genomtränglig silikon

Du kan se enhetens skärm genom fodralets silikonframsida. Dessutom är silikonet beröringskänsligt, vilket ger dig möjlighet att kontrollera enheten genom fodralet så att du kan använda den medan den är skyddad.

