



飞利浦
软壳机套

适用于 iPad 2



DLN1773



完美无暇地

保护 iPad 和手柄

本款柔韧的机套可为 iPad 提供全方位保护，易于抓握且贴合稳固。半透明 ShockStop 材料可吸收撞击，缓冲设备，同时让您使用所有功能和端口。

保护到位，外形美观

- 减震机套还可增强抓握的稳固性
- 快速轻松地提供额外保护
- 全方位保护，顾全边角和表面

随身保护

- 纤巧设计，可轻松装到您的手袋

使用方便

- 在享受全部 iPad 功能的同时得到全面保护

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

软壳机套
适用于 iPad 2

规格

兼容性

- 兼容：iPad

设计和外观

- 颜色：透明
- 材料：热塑性聚亚安酯

包装尺寸

- 包装类型：包装盒
- 随附产品数量：1
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
20 x 26.8 x 1.2 厘米
- 净重：0.152 千克
- 净重：0.0488 千克
- 自重：0.1032 千克
- EAN: 87 12581 60306 9

外箱

- 用户包装数量：36
- 外箱（L x（宽 x 高））：51.3 x 29.4 x 23.4 厘米
- 净重：6.8 千克
- 净重：1.7568 千克
- 自重：5.0432 千克
- GTIN: 1 87 12581 60306 6

内箱

- 用户包装数量：6
- 内箱（L x（宽 x 高））：21.2 x 8 x 27.8 厘米
- 净重：1.012 千克
- 净重：0.2928 千克
- 自重：0.7192 千克
- GTIN: 2 87 12581 60306 3

DLN1773/10

产品亮点

减震机套

此机套由热塑性聚亚安酯制成，这是一种高性能人造橡胶，这使该款独特的机套能够增强减震性能，同时令抓握更加牢固。

全方位保护

此机套的材料从背面到正面卷绕，为设备的边角和表面边缘提供全方位的保护。

全部 iPad 功能

通过电源 / 睡眠开关、底部接口和扬声器开口，在机套内享受全部 iPad 功能的同时，得到全面的保护。

纤巧外形

该机套旨在以最小的空间提供额外的保护，因此您可以用手袋或背包轻松携带您的设备，随时随地提供保护。



发行日期 2011-05-31

版本：3.1.7

12 NC: 8670 000 76201
EAN: 87 12581 60306 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com