

Alati seal, et teid aidata





Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

DS1400






Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS




Lugege kõiki ohutusjuhendeid enne, kui hakkate toodet kasutama.







Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhendeid.





KELLAAEG / KUUPÄEV






EKRAAN / ÖÖVALGUSTUS







- / +







iPhone 5












iPod touch
Viies generatsioon



iPod nano
Seitsmes generatsioon



**Detailsete juhendite saamiseks külastage lehekülge
www.philips.com/welcome.**





Lugege kõiki ohutusjuhendeid enne, kui hakkate toodet kasutama.



Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhendeid.



Detailsete juhendite saamiseks külastage lehekülge
www.philips.com/welcome.

Võimendi

Väljundi võimsus 2 x 2W RMS

Signaali ja müra suhe 60 dBA

Üldine informatsioon

Vahelduvvool (vooluadapter) S018KV0590240(Philips)
Sisend: 100-240 V~,
50/60 Hz 500mA
Väljund: 5,9 V --- 2400mA

Voolutarbivus
töörežiimis 18 W

Voolutarbivus
puhkerežiimis <1 W

Laadimine (USB) ≤500 mA


Mõõtmed – peaseade 143 x 134 x 97 mm

Kaal – peaseade 0,78 kg

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.

©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>