




Philips  
Haut-parleur avec station  
d'accueil

avec connecteur Lightning  
pour iPod et iPhone  
Port micro USB pour la recharge  
6 W



DS1400



## Un son adapté à votre foyer

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers modèles d'iPods grâce au connecteur Lightning, le haut-parleur avec station d'accueil DS1400 délivre un son sans pareil. Et pour vous offrir encore plus de polyvalence, il inclut un port USB pour recharger un deuxième appareil mobile, même quand votre iPod/iPhone est connecté.

### Son étonnamment riche

- Un son omnidirectionnel riche et ambiophonique
- 2 transducteurs actifs et caisson de basses pour un son riche et équilibré
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

### Conçu pour la chambre

- Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
- Un design compact et élégant, idéal sur n'importe quelle table de chevet
- Veilleuse à lumière douce
- Synchronisation automatique de l'heure et de la date sur la station d'accueil

### Polyvalence avancée

- Chargez un deuxième dispositif mobile à l'aide du port USB
- Application ClockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

# PHILIPS

Haut-parleur avec station d'accueil  
avec connecteur Lightning pour iPod et iPhone, Port micro USB pour la recharge, 6 W

## Caractéristiques

### Lecture et chargement grâce à Lightning




Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.

### Synchronisation automatique heure/ date



La station d'accueil synchronise automatiquement la date et l'heure de votre iPod ou iPhone lorsque celui-ci est connecté. L'heure et la date s'affichent alternativement en appuyant sur un simple bouton.

### Port USB pour un second appareil



Pour plus de commodité, ce haut-parleur inclut un port USB pour recharger un deuxième appareil

mobile, même quand votre iPod/iPhone est connecté.

### Application ClockStudio gratuite



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. ClockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

### Entrée audio



L'entrée audio permet la lecture directe de fichiers audio depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, cette entrée est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

DS1400/37

## Spécifications

### Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

### Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

### Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

### Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: ClockStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou plus récent
- Plus de 7 000 stations de radio Internet
- Prévisions météo sur 5 jours
- Horloge: affichage analogique, affichage numérique, affichage numérique avec diaporama en fond d'écran

### Son

- Puissance de sortie: 6 W eff.
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas

### Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- Port USB: pour recharger des appareils mobiles

### Commodité

- Horloge: Numérique, Affichage 12 ou 24 heures
- Date: MMJJ/JJMM

### Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 141 x 95 x 133 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 169 x 194 x 123
- Poids de l'appareil: 0,67 kg
- Poids incluant l'emballage: 0,78 kg

### Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz



Date de publication  
2017-12-30

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00025  
UPC: 6 09585 23169 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)