




Philips  
docking-luidspreker

### DualDock

voor iPod/iPhone/iPad  
USB-aansluiting voor opladen  
8 W



DS1600

## Thuis optimaal geluid vanaf uw iPod/iPhone/iPad

De DS1600 docking-luidspreker speelt uw iPod/iPhone/iPad af en laadt deze op met Philips DualDock middels Lightning- en 30-pins aansluitingen. Naast vol en rijk geluid biedt de docking-luidspreker u extra veelzijdigheid met een USB-poort voor het opladen van een tweede mobiele apparaat.

#### Verrassend rijk geluid

- Het volle omnidirectionele geluid vult alle hoeken van uw slaapkamer
- 2 Active-drivers en baspijp voor evenwichtig en rijk geluid
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

#### Ontworpen voor uw slaapkamer

- DualDock voor het opladen en afspelen van Apple-apparaten (Lightning en 30-pins)
- Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past
- Nachtlampje met zachte gloed
- Automatische synchronisatie van tijd of datum bij plaatsing op het dockingstation


#### Geavanceerde veelzijdigheid

- Laad uw tweede mobiele apparaat op via USB
- Gratis ClockStudio-app voor internetradio en andere coole functies
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

# PHILIPS


## Kenmerken

### DualDock voor opladen en afspelen



De innovatieve Philips DualDock met Lightning-aansluiting en 30-pins aansluiting kan elk Apple-apparaat opladen en afspelen. De DualDock combineert elegante styling met moeiteloze bediening: u kunt binnen een oogwenk tussen beide aansluitingen wisselen. Geniet van uw favoriete muziek, ongeacht welk Apple-apparaat u wilt gebruiken.

### USB voor tweede apparaat



Voor extra gebruiksgemak heeft deze luidspreker ook een USB-poort voor het opladen van een tweede mobiel apparaat, zelfs wanneer uw iPod/iPhone in het dock is geplaatst.

### Automatische klok/datumsynchronisatie

Dockstation synchroniseert automatisch de klok of datum met uw iPod/iPhone/iPad bij plaatsing op het docking station. Druk gewoon op een knop om tussen klok- of datumweergave te schakelen.

### Gratis ClockStudio-app



De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met ClockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.

### Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## Specificaties

### iPad-compatibiliteit

- via Lightning-aansluiting: iPad mini, iPad met Retina-scherm
- via 30-pins aansluiting: iPad, iPad 2

### Compatibiliteit iPhone

- via 30-pins aansluiting: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Compatibel met: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

### Compatibiliteit iPod

- via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie
- via 30-pins aansluiting: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie

### iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: ClockStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Klok: analogoog scherm, digitaal scherm, digitaal scherm met een bewegende achtergrond

### Geluid

- Uitgangsvermogen: 8 W RMS
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

### Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- USB-poort: voor het opladen van een tweede mobiele apparaat

### Comfort

- Klok: Digitaal, 24/12-uurs weergave
- Datum: MMDD / DDMM

### Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 127 x 261 x 187 mm
- Productafmetingen (b x d x h): 96 x 225 x 143 mm

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2017-03-17

Versie: 7.0.6

12 NC: 8670 001 01167  
EAN: 08 71258 16811 28

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)