




Philips  
акустическая док-  
станция

### DualDock

для iPod/iPhone/iPad  
USB-порт для зарядки  
8 Вт



DS1600

## Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства.

### Удивительно насыщенный звук

- Сочное звучание со всех сторон заполняет вашу спальню
- 2 излучателя и фазоинвертор для насыщенного, сбалансированного звучания
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

### Создан для вашей спальни

- DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)
- Элегантный и компактный дизайн подходит для любого прикроватного столика
- Ночник с мягким светом
- Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию


### Многофункциональность

- Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB
- Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие

# PHILIPS


## Особенности

### DualDock для зарядки и воспроизведения



DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

### порт USB для второго устройства



Для дополнительного удобства AC также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

### Автоматическая синхронизация времени и даты

Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod/iPhone/iPad, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.

### Бесплатное приложение ClockStudio



Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

### Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный МРЗ-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

## Характеристики

### Совместима с iPad

- через коннектор Lightning: iPad mini, iPad с дисплеем Retina
- через 30-контактный разъем: iPad, iPad 2

### Совместимость с iPhone

- через коннектор Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- через 30-контактный разъем: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Совместимость с iPod

- через коннектор Lightning: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения
- через 30-контактный разъем: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

### Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: ClockStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
- Более 7000 интернет-радиостанций: Да
- Прогноз погоды на 5 дней: Да
- Часы: аналоговый режим отображения, цифровой режим отображения, цифровой режим отображения с демонстрацией слайдов

### Звук

- Выходная мощность: 8 Вт RMS
- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: вверх/вниз

### Подключения

- Аудиовход (3,5 мм): Да
- Порт USB: для зарядки второго мобильного устройства

### Функции управления

- Часы: Цифровые, Показ в течение 24/12 часов
- Дата: ММДД/ДДММ

### Размеры

- Размеры упаковки (ШхГхВ): 127 x 261 x 187 мм
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 96 x 225 x 143 мм

### Питание

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц



Дата выпуска 2014-07-31

Версия: 6.0.6

12 NC: 8670 001 01167  
EAN: 08 71258 16811 28

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)