




Philips
Altavoz con base

Base dual
para iPod/iPhone/iPad



DS1600

Sonido para iPod/iPhone/iPad que se adapta a tu hogar

El altavoz base DS1600 reproduce y carga todos tus iPod/iPhone/iPad con la base dual de Philips a través de los conectores Lightning y de 30 pin. Te ofrece un sonido completo y rico, y dispone de un puerto USB para cargar un segundo dispositivo móvil y disfrutar de mayor versatilidad.

Sonido increíble

- Sonido omnidireccional para llenar de música tu habitación
- 2 controladores activos y cavidad de graves para un sonido rico y equilibrado
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Diseñado para tu habitación

- Base dual para carga y reproducción de dispositivos Apple (Lightning y 30 clavijas)
- Diseño elegante y compacto que se adapta a cualquier mesita de noche
- Luz nocturna de intensidad suave
- Sincronización automática del reloj y la fecha al conectarlo


Gran versatilidad

- Carga un segundo dispositivo móvil a través del puerto USB
- Aplicación gratuita ClockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

PHILIPS


Destacados

Base dual para carga y reproducción



Base dual para carga y reproducción de dispositivos Apple (Lightning y 30 clavijas)

USB para un segundo dispositivo



Para mayor comodidad, este altavoz también dispone de un puerto USB para cargar un segundo dispositivo móvil cuando el iPod/iPhone/iPad está conectado.

Sincronización automática del reloj y la fecha

La estación base sincroniza automáticamente el reloj y la hora con el iPod/iPhone/iPad al conectarlo. Solo tienes que pulsar un botón para cambiar entre la visualización del reloj y la fecha.

Aplicación gratuita ClockStudio



La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. ClockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones

Compatibilidad con iPad

- mediante conector Lightning: iPad mini, iPad con pantalla Retina
- a través del conector de 30 pines: iPad, iPad 2

Compatible con iPhone

- mediante conector Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- a través del conector de 30 pines: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilidad para iPod

- mediante conector Lightning: iPod nano 7ta generación, iPod touch 5ta generación
- a través del conector de 30 pines: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod Touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: ClockStudio, Descarga gratuita en App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet
- Pronóstico del tiempo de 5 días
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital, pantalla digital con secuencia de diapositivas de fondo

Sonido

- Potencia de salida: 8 W RMS
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba / abajo

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)
- Puerto USB: para cargar un segundo dispositivo móvil

Comodidad

- Reloj: Digital, Visualización de la hora formato de 12 o 24 horas
- Fecha: MMDD/DDMM

Dimensiones

- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 127 x 261 x 187 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 96 x 225 x 143 mm

Energía

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz



Fecha de publicación
2014-05-01

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 001 08805
EAN: 08 71258 17024 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com