



Philips  
dokkimisega kõlar

iPodi/iPhone'i jaoks  
Aku- või vooluvõrgutoitega



DS3020



## Täitke ruum muusika ja stiiliga

selle dokkimiskõlariga

Teie laual ja mujalgi esitab see Philipsi dokkimisega kõlar DS3020/12 kristallselget heli, mis täidab teie ümbruse. Sünkroonige oma iPhone/iPod arvutiga. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks saate kasutada patareisid või vooluvõrgutoidet.

### Kristallselge heli

- DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
- Neodüümikõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

### Elegantne ja kompaktne

- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
- 360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt

### Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- iPodi/iPhone'i või arvutiga sünkroonimine
- Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), Värviakraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

## iPod/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: DockStudio
- Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPhone OS 3.0
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Heliseaded: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto

## Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W



- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi

## Ühenduvus

- PC Link: USB 2.0
- Aux-sisend

## Kõlarid

- Neodüümmagnetkõlarid

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, Aku
- Aku tüüp: AA / LR6 leelispatarei
- Patareide arv: 4
- Aku tööaeg: 8 h

## Mõõtmed

- Peamise pakendi kaal: 3,03 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 210 x 150 x 135
- Kaal (koos pakendiga): 1,33 kg
- Peaseadme pakendi mõõtmed: 300 x 240 x 145
- Peamise pakendi kogus: 2
- Kaal: 0,96 kg

## Tarvikud

- Kaablid: 3,5 mm AUX-sisend
- USB-kaabel: Valge

# Esiletõstetud

## Dünaamiline bassivõimendi (DBB)



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

## Neodüümkõlarid

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja puhtam.

## Arvutiga sünkroonimine

Võite oma seadet dokkida, esitada, sünkroonida ja laadida. Kuulake iPodist või iPhone'ist lemmikmuusikat ka laadimise ja arvutiga USB-ühenduse kaudu sünkroonimise ajal ning nautige suurepäraselt helikvaliteeti enneolematu mugavusega. Laske heal muusikal mängida, ilma et aku tühjeneks.

