




Philips  
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle  
Paristo- tai verkkovirtakäyttö



DS3150



## Kotiisi sopiva ääni

### Hulluna ääneen

Tämä näppärä telakointikaiutin toistaa äänet kristallinkirkkaasti työpöydällä tai missä vain. Voit synkronoida iPodin/iPhonen tietokoneen kanssa. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

#### Kristallinkirkas ääni

- DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
- Kokonaislähtöteho 12 W RMS

#### Tyylikäs ja kompakti

- Kompakti laite sopii kaikkialle
- Upea ulkoasu kaikista suunnista

#### Erittäin monipuolinen

- PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa
- Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
- Mukana helpokäyttöinen kaukosäädin
- Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

# PHILIPS

## Tekniset tiedot

### iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, Väri näyttöinen iPod, iPod, 5. sukupolvi

### iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: DockStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 tai uudempi
- Yli 7 000 Internet-radioasemaa: KYLLÄ
- 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
- Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston ohjaimet
- Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB, DSC-Normaali, Pop, Rock, Jazz, Klassinen
- Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö
- Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin

### Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo



- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Lähtöteho: 12 W RMS

### Liitännät

- PC Link: USB 2.0
- Aux-tulo: KYLLÄ

### Virta

- Virtalähde: akku, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Akkutyypit: AA-koko (LR6)
- Akkujen määrä: 4
- Akkujen kesto: 8 h

### Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 224 x 120 x 162 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 304 x 146 x 188 mm
- Tuotteen paino: 1,3 kg
- Paino pakattuna: 1,7 kg

### Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: KYLLÄ
- Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli, USB-johto

### Käytön mukavuus

- Latauslaite: iPod, iPhone

## Kohokohdat

### DBB (Dynamic Bass Boost) -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### PC-synkronointi

Telakoi, toista, synkronoi ja lataa! Uppoudu iPodin tai iPhoneen musiikkiin, kun laite latautuu ja synkronoituu tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta – ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Anna musiikin soida – virta ei lopu koskaan kesken.

### Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovitintia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhoneen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

### DockStudio-sovellus sovelluskaupasta



Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimesi. Voit tarkistaa sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa suosikkikuvaksi laitteen taustakuvaksi. DockStudio avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia toimintoja tulossa pian.



Julkaisupäivä 2014-03-26

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96141  
EAN: 08 71258 16623 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)