




Philips
dokkimisega kõlar

Lightning-ühendusega

iPodi/iPhone'i jaoks
10 W, patarei- või
vahelduvvoolutoitega



DS3205



Heli, mis sobib teie koju

Ühildudes iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil, mängib Philipsi dokkimisega kõlar DS3205 muusikat teie iPodist/iPhone'ist kristallselge heliga. Nautige võimalust ühendada see maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks kas arvutiga või kasutada akutoidet.

Kristallselge heli

- DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
- Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Elegantne ja kompaktne

- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
- 360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
- Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

PHILIPS

Dokkimisega kõlar
Lightning-ühendusega iPodi/iPhone'i jaoks, 10 W, patarei- või vahelduvvoolutoitega

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 5

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Väljundvõimsus: 10 W RMS



Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: AA-mõõt (LR6)
- Patareide arv: 4
- Aku kestvus: 8 h

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 224 x 120 x 162 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 240 x 145 x 240 mm
- Toote kaal: 1,1 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,33 kg

DS3205/12

Esiletõstetud

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemisest pärast.

Dünaamiline bassivõimendi (DBB)



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

Neodüümkõlarid

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja puhtam.

Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 001 00346
EAN: 08 71258 16781 28

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com