



Philips  
telakointikaiutin

**Lightning-liitäntä**  
iPodille/iPhonelle  
10 W, akku- tai  
verkkovirtakäyttöinen



DS3205



## Kotiisi sopiva ääni

DS3205-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Voit toistaa musiikkia kristallinkirkkaasti iPod- ja iPhone-laitteestasi. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

### Kristallinkirkas ääni

- DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänit kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
- Kokonaislähtöteho 10 W RMS

### Tyylikäs ja kompakti

- Kompakti laite sopii kaikkialle
- Upea ulkoasu kaikista suunnista

### Erittäin monipuolinen

- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
- Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

# PHILIPS

telakointikaiutin

Lightning-liitäntä iPodille/iPhonelle, 10 W, akku- tai verkkovirtakäyttöinen

## Tekniset tiedot

### iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

### iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

### Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Lähtöteho: 10 W RMS



### Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm)

### Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Akun/pariston tyyppi: AA-koko (LR6)
- Paristojen määrä: 4
- Akun käyttöikä: 8 h

### Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 224 x 120 x 162 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 240 x 145 x 240 mm
- Laitteen paino: 1,1 kg
- Paino pakattuna: 1,33 kg

DS3205/12

## Kohokohdat

### Toista ja lataa Lightning-liitännällä



Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

### DBB (Dynamic Bass Boost) -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### Neodyymikaiuttimet

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

### Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.



Julkaisupäivä 2017-03-29

Versio: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00346  
EAN: 08 71258 16781 28

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)