



Philips
telakointikaiutin

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
10 W, akku- tai
verkkovirtakäyttöinen



DS3400

Kotiisi sopiva ääni

DS3400-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitäntän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Voit toistaa musiikkia kristallinkirkkaasti iPod- ja iPhone-laitteestasi latauksen aikana. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

Kristallinkirkas ääni

- DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänit kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Dynaaminen, tilan täyttävä ääni
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Tyylikäs ja kompakti

- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitäntällä
- Kompakti laite sopii kaikkialle

Erittäin monipuolinen

- Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
- PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa
- Maksuton ClockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen
- Äänituloliitäntällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

PHILIPS

Telakointikaiutin
Lightning-liitäntä iPodille/iPhonelle, 10 W, akku- tai verkkovirtakäyttöinen

Tekniset tiedot

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: ClockStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 tai uudempi
- Yli 7 000 Internet-radioasemaa: KYLLÄ
- 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
- Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö, digitaalinen näyttö ja diaesitys taustalla

Ääni

- Lähtöteho: 10 W RMS
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Liitännät

- PC Link: USB 2.0
- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 274 x 143 x 136 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 350 x 140 x 186 mm
- Tuotteen paino: 1 kg
- Paino pakattuna: 1,55 kg

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Akkutyypit: AA-koko (LR6)
- Akkujen määrä: 4
- Akkujen kesto: 8 h



DS3400/12

Kohokohdat

Toista ja lataa Lightning-liitännällä



Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Dynaaminen, tilan täyttävä ääni

Kehittyneen digitaalisen äänentoiston, kahden aktiivikaiuttimen ja bassoportin ansiosta tämä telakointikaiutin tuottaa luonnollisen kirkkaan äänen ja syvän basson.

PC-synkronointi

Telakoi, toista, synkronoi, lataa! Kuuntele lempimusiikkiasi samalla, kun iPod tai iPhone latautuu. Voit liittää kaiuttimen USB-kaapelilla tietokoneeseen.

Maksuton ClockStudio-sovellus



Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. ClockStudio avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia toimintoja tulossa pian.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 2.0.3

12 NC: 8670 001 00028
EAN: 08 71258 16768 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com