




Philips  
Haut-parleur avec station  
d'accueil

- Connecteur Lightning
- pour iPod et iPhone



DS3400

## Un son adapté à votre foyer

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers modèles d'iPods grâce au connecteur Lightning, le haut-parleur avec station d'accueil DS3400 diffuse la musique de votre iPod ou iPhone avec une qualité sonore exceptionnelle. Il offre également le choix entre une alimentation à pile ou sur secteur, pour un maximum de souplesse.

### Crystal Clear Sound

- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Son ambiophonique dynamique
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

### Élégant et compact

- Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
- Ultracompact pour tous les styles de vie

### Polyvalence avancée

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Synchronisation à un ordinateur avec votre iPod ou iPhone
- Application ClockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portable

# PHILIPS

Haut-parleur avec station d'accueil  
Connecteur Lightning pour iPod et iPhone

## Caractéristiques

### Lecture et chargement grâce à Lightning



Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.

### Son ambiophonique dynamique

Fonctionnant avec un algorithme avancé pour le traitement numérique du son et équipé de deux transducteurs actifs et d'un évent de basses, ce haut-parleur avec station d'accueil offre un son clair et naturel et des basses profondes.

### Synchronisation à un ordinateur

Connexion, lecture, synchronisation, recharge... tout est possible! Puisez dans votre bibliothèque musicale sur votre iPod ou votre iPhone pendant que la batterie charge. Vous pouvez aussi synchroniser votre dispositif avec votre ordinateur en connectant le haut-parleur par câble USB.

### Application ClockStudio gratuite



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. ClockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

### Entrée audio



L'entrée audio permet la lecture directe de fichiers audio depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, cette entrée est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

DS3400/37

## Spécifications

### Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5

### Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

### Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: ClockStudio,
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou plus récent
- Plus de 7 000 stations de radio Internet
- Prévisions météo sur 5 jours
- Horloge: affichage analogique, affichage numérique, affichage numérique avec diaporama en fond d'écran

### Son

- Puissance de sortie: 10 W eff.
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas

### Connectivité

- PC Link: USB 2.0
- Entrée audio (3,5 mm)

### Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 274 x 109 x 143 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 350 x 140 x 186 mm
- Poids de l'appareil: 1 kg
- Poids incluant l'emballage: 1,55 kg

### Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Type de pile: AA (LR6)
- Nombre de piles: 4
- Autonomie: 8 h



Date de publication  
2013-06-07

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 00031  
UPC: 6 09585 23170 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)