



Philips  
Dockingstation

SoundBar  
für iPod/iPhone



DS6100

## Der passende Sound für Ihr Zuhause

### Begeistert von Sound

Holen Sie das Beste aus der Musik. Die Philips DS6100/10 liefert klaren, ausgeglichenen Sound über Neodym-Lautsprecher – von jedem iPod/iPhone bzw. iMac/PC. Synchronisieren Sie Ihren iPod/Ihr iPhone mit Ihrem iMac/PC.

#### Kristallklarer Klang

- Digitale Klangverarbeitung für natürliche, störungsfreie Musikwiedergabe
- DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung

#### Exklusives Design

- Aluminium-Lautsprechergrill
- Passend für iMac und PC


#### Erweiterte intuitive Steuerung

- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- PC-Synchronisierung mit Ihrem iPod/iPhone
- Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Digitale Klangoptimierung



Die fortschrittliche Technologie zur Klangverarbeitung verbessert die Wiedergabe Ihrer Musik, sodass jede Note mit absoluter Präzision erklingt und jede Pause mit purer Stille gefüllt wird. Die Klangverarbeitungstechnologie von Philips optimiert die Leistung kompakter Lautsprecherboxen und sorgt somit für einen klaren, detailgetreuen und kraftvollen Sound ohne jegliche Störung.

## Dynamic Bass Boost (DBB)



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren.



Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

## Aluminium-Lautsprechergrill

Hochwertiges Design. Die Vorderseite des Lautsprechers ist aus einem einzigen Stück eloxierten, gebürsteten Aluminiums gefertigt – dasselbe Material, das im Flugzeugbau verwendet wird. Das Aluminium, das zur Schaffung eines idealen Akustikraums gewölbt ist, optimiert die Audiowiedergabe und ermöglicht präzisen, leistungsstarken, natürlichen und kristallklaren Sound.

## DockStudio App im App Store



Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit DockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.

## Passend für iMac und

Passend für iMac und PC

# Daten

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod mit Farbdisplay, iPod classic, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod touch, iPod nano 4. Generation, iPod touch 2. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod 5. Generation, iPod nano 6. Generation

## iPod-/iPhone-App

- Name der App: DockStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher
- mehr als 7000 Internetradiosender
- 5-Tage-Wettervorhersage
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 W
- Sound System: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

## Linke/Rechte Lautsprecher

- Treiber-Leistungsbereich: 5 - 15 W
- Frequenzbereich: 120 Hz - 22 kHz
- Nominale Impedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit: 82 dB/W/m
- Lautsprechertr.: 5 cm (2") Full-Range

## Anschlüsse

- PC-Link: USB 2.0
- Aux-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Lautsprecher

- Neodymmagnet-System

## Zubehör

- Kabel: Aux-In-Kabel, USB-Kabel

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 528 x 90 x 73 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 599 x 118 x 103 mm
- Produktgewicht: 1,7 kg



Ausstellungsdatum  
2016-09-28

Version: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484  
EAN: 87 12581 63933 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)