



Philips
Mini reproduktory
SoundSphere

Hliník
50 W



DS6800W

Ponořte se do emocí živého vystoupení

Posedlost zvukem

Vraťte hudbě život díky hlubšímu a přirozenějšímu zvuku technologie SoundSphere. Připojte tyto elegantní reproduktory přímo k počítači a užívejte si ohromující zvuk vašeho multimediálního obsahu.

Jedinečná kvalita zvuku

- SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
- Celkový výstupní výkon 2 x 25 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava

- Sofistikovaný design s vysoce kvalitní hliníkovou povrchovou úpravou

Pokročile univerzální

- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Port USB pro nabíjení dalších zařízení

Intuitivní ovládání

- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru

PHILIPS


Přednosti

SoundSphere



Dopřejte si slávu a energii hudby, s reproduktory SoundSphere si budete užívat přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. Čistý a přirozený zvuk reproduktorů SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají živě přímo před vámi. Každý reproduktor SoundSphere je vybaven výškovým reproduktorem, který je zavěšený nad reproduktorovou skříň a vydává zřetelnější zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce výhybky a pečlivé umístění basového reproduktoru obklopujícího výškový reproduktor zajišťuje minimální rušení a mnohem přirozenější zvuk.

FullSound™



Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební



obsah je dynamicky analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

Design bass-reflex



Akustické zatížení bass-reflex využívá basový průduch vyladěný na akustický objem skříňe reproduktoru, což umožňuje reprodukovat basy z kompaktních skříňek. Pečlivě navržený, profilovaný basový průduch přispívá k průtoku vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a působivých basů i při vysoké hlasitosti. Zároveň však minimalizuje vzduchové turbulence, které mohou způsobovat zkreslení.

Vestavěný port USB



Tento reproduktor se dodává s portem USB, který vám umožní pohodlně nabíjet zařízení. Stačí připojit zařízení kabelem USB k zadní straně reproduktoru.

Specifikace

Reproduktory

- Vnitřní reproduktor: 2 x 3/4" / 20mm výškový reproduktor, 2 x 3" / 8cm střední basový reproduktor
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 25 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení

- Aux in: Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku: [speakers] 145 (průměr) x 263 (výška) mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 577 x 249 x 217 mm
- Hmotnost výrobku: 3 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,2 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2015-04-03

Verze: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com